

**Podobné ilustraci**

Podobné ilustraci

Systémové příslušenství pro konstrukční řadu krytů Klippon® K umožňuje snadné přizpůsobení krytu pro splnění specifických požadavků jakéhokoliv použití.

- DIN lišty TS 35 a TS15
- Montážní desky
- Závěsy
- Držák na montáž na zeď

Společnost Weidmüller může tuto skříň dodat podle specifikací zákazníka - vybavenou všemi potřebnými svorkami a kabelovými průchodkami.

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	Nosná lišta, TS 15, Šířka: 114 mm, se slotem, Ocel, pozinkovaný a pasivovaný
Číslo objednávky	<a href="#">8000003886</a>
Typ	TS15X5 ST K21
GTIN (EAN)	4050118627930
Množství	20 items

## Technické údaje

## Osvědčení

ROHS Shoda

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	5.5 mm	Hloubka (v palcích)	0.2165 inch
Výška	15 mm	Výška (v palcích)	0.5906 inch
Šířka	114 mm	Šířka (v palcích)	4.4882 inch
Čistá hmotnost	20 g		

## Teploty

Provozní teplota

## Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

## Všeobecné informace

Tloušťka materiálu	1 mm	Standardy	DIN EN 60715
Provedení povrchu	pozinkovaný a pasivovaný	Základní materiál	Ocel
Rozměry razítka	4,5 x 20 mm		

## Všeobecné informace o příslušenství

Tloušťka materiálu	1 mm	Provedení povrchu	pozinkovaný a pasivovaný
Základní materiál	Ocel	Rozměry razítka	4,5 x 20 mm

## Klasifikace

ETIM 8.0	EC001285	ETIM 9.0	EC001285
ETIM 10.0	EC001285	ECLASS 14.0	27-40-06-02
ECLASS 15.0	27-40-06-02		

**Příslušenství****Montážní podpora**

Nabízíme široké portfolio montážní podpory pro snadnou manipulaci s našimi produkty a jejich doplňování. Od různých nástrojů po izolační objímky a různé šrouby se naše komponenty navzájem doplňují až do posledního detailu, čímž usnadňují montáž v souladu s příslušnými normami a ochrannými předpisy.

**Všeobecné objednací údaje**

Typ	FKSC M4X6 D8/SW2	Verze	
Číslo objednávky	<a href="#">1567480000</a>	SAK řada, Šroub s vnitřním šestihranem, Šrouby, Počet pólů: 1	
GTIN (EAN)	4008190033491		
Množství	100 ST		