

**MOPL SET BK12 S****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Všeobecné objednací údaje**

Verze	Pás svorek, Nosná lišta: Montážní deska, Velikost vhodná do krytu: K3, KLIPPON K3
Číslo objednávky	<a href="#">8000004135</a>
Typ	MOPL SET BK12 S
GTIN (EAN)	4032248975532
Množství	1 items

## MOPL SET BK12 S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	20 mm	Hloubka (v palcích)	0.7874 inch
Výška	92 mm	Výška (v palcích)	3.622 inch
Šířka	155 mm	Šířka (v palcích)	6.1024 inch
Čistá hmotnost	105 g		

## Teploty

Trvalá provozní teplota, min.	-60 °C	Trvalá provozní teplota, max.	130 °C
-------------------------------	--------	-------------------------------	--------

## Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

## Údaje o materiálu

Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0, 5 VA	Základní materiál	Různé
------------------------------	-----------	-------------------	-------

## Obecné údaje

Barevný	Středně žlutá	Nosná lišta	Montážní deska
Barevný graf (podobné)	RAL 1023		

## Kryt

Základní materiál	Různé
-------------------	-------

## Standardní funkce

Verze testovaná ve výbušném prostředí	Ano	Referenční výrobek	<a href="#">BK 12/E</a>
---------------------------------------	-----	--------------------	-------------------------


## Vlastnosti modulu

Počet pólů	12
------------	----

## Klasifikace

ETIM 8.0	EC001284	ETIM 9.0	EC001284
ETIM 10.0	EC001284	ECLASS 14.0	27-14-11-06
ECLASS 15.0	27-14-11-06		

Drawings



## MOPL SET BK12 S

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

## Číslice, spojité



Štítek Dekafix (DEK) je univerzální štítek pro všechny vodiče a zásuvné konektory i elektronické sub-sestavy. Tento systém je ideální pro krátké číselné sekvence a zahrnuje širokou řadu předtištěných značek. Pásky pro rychlou instalaci v jednom pracovním kroku. Potisk je dobře čitelný, má perfektní kontrast a je k dispozici v pěti šířkách.

- Široká řada potišťených značek pro okamžité použití
- Pásky pro rychlou instalaci
- Značky na konektory vhodné pro všechny kabelové konektory
- K dispozici jako čisté štítky, MultiCard nebo se standardním potiskem

## Všeobecné objednáací údaje

Typ	DEK 6 FW 1-50	Verze
Číslo	<a href="#">0468660001</a>	Dekafix, Označení svorek, 5 x 6 mm, Rozteč v mm (P): 6.00
objednávky		Weidmueller, Bílá
GTIN (EAN)	4008190170257	
Množství	500 ST	