

**TS35X7.5 ST KTB5076 VER-C**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Podobné ilustraci**

Podobné ilustraci

Integrace, rozšíření a přizpůsobení: ideální rozšíření každé aplikace

Konzistentní struktura příslušenství pro nové kryty Klippon® Řada krytů TB umožňuje snadné přizpůsobení krabice ke splnění specifických požadavků každé aplikace.

Svorkovnicové lišty

Montážní lišty jsou dostupné ve dvou velikostech pro komponenty montážních lišt DIN (např. elektronika, svorkovnice) v krytech.

**Všeobecné objednací údaje**

|                  |   |
|------------------|---|
| Verze            | Nosná lišta, TS 35, TS 35 x 7,5, Šířka: 433 mm, bez slotu, Ocel, pozinkovaný a pasivovaný |
| Číslo objednávky | <a href="#">8000073449</a>  |
| Typ              | TS35X7.5 ST KTB5076 VER-C   |
| GTIN (EAN)       | 406467535685 1  |
| Množství         | 20 items  |

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

|                |          |                     |              |
|----------------|----------|---------------------|--------------|
| Hloubka        | 7.5 mm   | Hloubka (v palcích) | 0.2953 inch  |
| Výška          | 35 mm    | Výška (v palcích)   | 1.378 inch   |
| Šířka          | 433 mm   | Šířka (v palcích)   | 17.0472 inch |
| Čistá hmotnost | 147.47 g |                     |              |

## Teploty

Provozní teplota

## Shoda produktu s prostředím

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Stav souladu se směrnici RoHS | V souladu bez výjimky |
| REACH SVHC                    | Ne SVHC nad 0,1 wt%   |

## Všeobecné informace

|                    |              |                      |                          |
|--------------------|--------------|----------------------|--------------------------|
| Tloušťka materiálu | 1 mm         | Návod k instalaci    | Přímá montáž             |
| Standardy          | DIN EN 60715 | Provedení povrchu    | pozinkovaný a pasivovaný |
| Základní materiál  | Ocel         | Integrovaní upevnění | Příšroubováno            |

## Všeobecné informace o příslušenství

|                    |      |                   |                          |
|--------------------|------|-------------------|--------------------------|
| Tloušťka materiálu | 1 mm | Provedení povrchu | pozinkovaný a pasivovaný |
| Základní materiál  | Ocel |                   |                          |

## Klasifikace

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001285    | ETIM 9.0    | EC001285    |
| ETIM 10.0   | EC001285    | ECLASS 14.0 | 27-40-06-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-06-02 |             |             |

**Příslušenství****Montážní desky**

Montážní desky s otvory nebo bez, pro podélné nebo příčné upevnění montážních lišt DIN nebo jednotlivých komponentů přímo na montážní desku.

**Všeobecné objednací údaje**

|                  |                            |  |
|------------------|----------------------------|--|
| Typ              | GFSC M5X10 TX20 SET        | Verze  |
| Číslo objednávky | <a href="#">1274150000</a> | Klippon EB (Essential Box), Upevňovací šroub, Výška: 13.3 mm, Šířka: 8.5 mm, Hloubka: 8.5 mm, Základní materiál: Ocel, galvanizovaná, pozinkovaný a pasivovaný, Stříbrná |
| GTIN (EAN)       | 4050118063820              |  |
| Množství         | 1 ST                       |  |