

**PV SUN COVER 30/19/18****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Všeobecné objednáací údaje**

Verze	Fotovoltaika
Číslo objednávky	<a href="#">8000086576</a>
Typ	PV SUN COVER 30/19/18
GTIN (EAN)	4064675845164
Množství	1 items

**Technické údaje****Osvědčení**

ROHS Shoda

**Rozměry a hmotnosti**

Hloubka	291 mm	Hloubka (v palcích)	11.4567 inch
Výška	351 mm	Výška (v palcích)	13.8189 inch
Šířka	269 mm	Šířka (v palcích)	10.5905 inch
Čistá hmotnost	3060 g		

**Shoda produktu s prostředím**

Stav souladu se směrnici RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

**Materiál**

Základní materiál Nerezavějící ocel 1.4301 (304)

**Klasifikace**

ETIM 8.0	EC002498	ETIM 9.0	EC002498
ETIM 10.0	EC002498	ECLASS 14.0	27-37-13-92
ECLASS 15.0	27-37-13-92		

**Nákresy**



## PV SUN COVER 30/19/18

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

## Příslušenství

www.weidmueller.com

### Spojovací skříně DC generátoru bez pojistek



Sdružovací skříně PV Next pro střídače s 1 až 12 sledovači MPP se používají k ochraně stejnosměrné strany fotovoltaického systému. Sdružovací skříně chrání střídač před přepětím a splňují tak požadavky evropské směrnice CLC/TS 51643-32. Kromě toho tyto výrobky nabízejí možnost ochrany systému proti zpětným proudům a možnost kombinovat řetězce a ušetřit tak kabely při instalaci.

### Všeobecné objednací údaje

Typ	PVN DC 2I 1O 1MPP SPD1R...	Verze
Číslo	<a href="#">2791930000</a>	Fotovoltaika, Kombinovaná skříně, PV Next, 1100 V, 1 MPP, 2 vstupy /
objednávky		1 výstup na MPP, Přepětová ochrana I / II, Kabelová průchodka
GTIN (EAN)	4064675072973	
Množství	1 ST	
Typ	PVN DC 2I 1O 1MPP SPD1R...	Verze
Číslo	<a href="#">2791920000</a>	Fotovoltaika, Kombinovaná skříně, PV Next, 1100 V, 1 MPP, 2 vstupy /
objednávky		1 výstup na MPP, Přepětová ochrana I / II, WM4C
GTIN (EAN)	4064675072966	
Množství	1 ST	
Typ	PVN DC 2I 1O 1MPP SPD1R...	Verze
Číslo	<a href="#">2866300000</a>	Fotovoltaika, Kombinovaná skříně, PV Next, 1100 V, 1 MPP, 2 vstupy /
objednávky		1 výstup na MPP, Přepětová ochrana I / II, MC4-Evo 2
GTIN (EAN)	4064675603986	
Množství	1 ST	
Typ	PVN DC 2I 1O 1MPP SPD2R...	Verze
Číslo	<a href="#">2791950000</a>	Fotovoltaika, Kombinovaná skříně, PV Next, 1100 V, 1 MPP, 2 vstupy /
objednávky		1 výstup na MPP, Přepětová ochrana II, Kabelová průchodka
GTIN (EAN)	4064675072997	
Množství	1 ST	
Typ	PVN DC 2I 1O 1MPP SPD2R...	Verze
Číslo	<a href="#">2791940000</a>	Fotovoltaika, Kombinovaná skříně, PV Next, 1100 V, 1 MPP, 2 vstupy /
objednávky		1 výstup na MPP, Přepětová ochrana II, WM4C
GTIN (EAN)	4064675072980	
Množství	1 ST	
Typ	PVN DC 2I 1O 1MPP SPD2R...	Verze
Číslo	<a href="#">2866310000</a>	Fotovoltaika, Kombinovaná skříně, PV Next, 1100 V, 1 MPP, 2 vstupy /
objednávky		1 výstup na MPP, Přepětová ochrana II, MC4-Evo 2
GTIN (EAN)	4064675603993	
Množství	1 ST	
Typ	PVN1M1I3S0FXV100TXPX10	Verze
Číslo	<a href="#">2683140000</a>	Fotovoltaika, Kombinovaná skříně, 1000 V, 1 MPP, 3 vstupy / 3
objednávky		výstupy na MPP, Přepětová ochrana I / II, Spínací odpojovač, Kabelová průchodka
GTIN (EAN)	4050118699920	
Množství	1 ST	
Typ	PVN1M1I3S0FXV101TXPX10	Verze
Číslo	<a href="#">2683200000</a>	Fotovoltaika, Kombinovaná skříně, 1 MPP, 3 vstupy / 3 výstupy na
objednávky		MPP, Přepětová ochrana I / II, Spínací odpojovač, WM4C, 1000 V
GTIN (EAN)	4050118700190	
Množství	1 ST	

## PV SUN COVER 30/19/18

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

### Příslušenství

Typ	PVN1M1I3S0FXV200TXPX10	Verze
Číslo	<a href="#">2683340000</a>	Fotovoltaika, Kombinovaná skříň, 1000 V, 1 MPP, 3 vstupy / 3
objednávky		výstupy na MPP, Přepětová ochrana II, Spínací odpojovač, Kabelová
GTIN (EAN)	4050118700114	průchodka
Množství	1 ST	
Typ	PVN1M1I3S0FXV201TXPX10	Verze
Číslo	<a href="#">2683400000</a>	Fotovoltaika, Kombinovaná skříň, 1000 V, 1 MPP, 3 vstupy / 3
objednávky		výstupy na MPP, Přepětová ochrana II, Spínací odpojovač, WM4C
GTIN (EAN)	4050118700121	
Množství	1 ST	
Typ	PVN1M1I3SXFV100TXPX10	Verze
Číslo	<a href="#">2683110000</a>	Fotovoltaika, Kombinovaná skříň, 1000 V, 1 MPP, 3 vstupy / 3
objednávky		výstupy na MPP, Přepětová ochrana I / II, Kabelová průchodka
GTIN (EAN)	4050118699722	
Množství	1 ST	
Typ	PVN1M1I3SXFV101TXPX10	Verze
Číslo	<a href="#">2683170000</a>	Fotovoltaika, Kombinovaná skříň, 1000 V, 1 MPP, 3 vstupy / 3
objednávky		výstupy na MPP, Přepětová ochrana I / II, WM4C
GTIN (EAN)	4050118700077	
Množství	1 ST	
Typ	PVN1M1I3SXFV200TXPX10	Verze
Číslo	<a href="#">2683310000</a>	Fotovoltaika, Kombinovaná skříň, 1000 V, 1 MPP, 3 vstupy / 3
objednávky		výstupy na MPP, Přepětová ochrana II, Kabelová průchodka
GTIN (EAN)	4050118700039	
Množství	1 ST	
Typ	PVN1M1I3SXFV201TXPX10	Verze
Číslo	<a href="#">2683370000</a>	Fotovoltaika, Kombinovaná skříň, 1000 V, 1 MPP, 3 vstupy / 3
objednávky		výstupy na MPP, Přepětová ochrana II, WM4C
GTIN (EAN)	4050118700022	
Množství	1 ST	
Typ	PVN DC 2I 1O 2MPP SPD1R...	Verze
Číslo	<a href="#">2866320000</a>	Fotovoltaika, Kombinovaná skříň, PV Next, 1100 V, 2 MPP, 2 vstupy /
objednávky		1 výstup na MPP, Přepětová ochrana I / II, Kabelová průchodka
GTIN (EAN)	4064675604006	
Množství	1 ST	
Typ	PVN DC 2I 1O 2MPP SPD1R...	Verze
Číslo	<a href="#">2866360000</a>	Fotovoltaika, Kombinovaná skříň, PV Next, 1100 V, 2 MPP, 2 vstupy /
objednávky		1 výstup na MPP, Přepětová ochrana I / II, MC4-Evo 2
GTIN (EAN)	4064675604044	
Množství	1 ST	
Typ	PVN DC 2I 1O 2MPP SPD1R...	Verze
Číslo	<a href="#">2866340000</a>	Fotovoltaika, Kombinovaná skříň, PV Next, 1100 V, 2 MPP, 2 vstupy /
objednávky		1 výstup na MPP, Přepětová ochrana I / II, WM4C
GTIN (EAN)	4064675604020	
Množství	1 ST	
Typ	PVN DC 2I 1O 2MPP SPD2R...	Verze
Číslo	<a href="#">2866330000</a>	Fotovoltaika, Kombinovaná skříň, PV Next, 1100 V, 2 MPP, 2 vstupy /
objednávky		1 výstup na MPP, Přepětová ochrana II, Kabelová průchodka
GTIN (EAN)	4064675604013	
Množství	1 ST	

## PV SUN COVER 30/19/18

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

### Příslušenství

Typ	PVN DC 2I 1O 2MPP SPD2R...	Verze
Číslo	<a href="#">2866370000</a>	Fotovoltaika, Kombinovaná skříň, PV Next, 1 100 V, 2 MPP, 2 vstupy /
objednávky		1 výstup na MPP, Přepětová ochrana II, MC4-Evo 2
GTIN (EAN)	4064675604051	
Množství	1 ST	
Typ	PVN DC 2I 1O 2MPP SPD2R...	Verze
Číslo	<a href="#">2866350000</a>	Fotovoltaika, Kombinovaná skříň, PV Next, 1 100 V, 2 MPP, 2 vstupy /
objednávky		1 výstup na MPP, Přepětová ochrana II, WM4C
GTIN (EAN)	4064675604037	
Množství	1 ST	
Typ	PVN1M2I4SFXV1O0TXPX10	Verze
Číslo	<a href="#">2737590000</a>	Fotovoltaika, Kombinovaná skříň, 1000 V, 2 MPP, 2 vstupy / 1 výstup
objednávky		na MPP, Přepětová ochrana I / II, Kabelová průchodka
GTIN (EAN)	4032248395569	
Množství	1 ST	
Typ	PVN1M2I4SFXV1O1TXPX10	Verze
Číslo	<a href="#">2737580000</a>	Fotovoltaika, Kombinovaná skříň, 1000 V, 2 MPP, 2 vstupy / 1 výstup
objednávky		na MPP, Přepětová ochrana I / II, WM4C
GTIN (EAN)	4050118824865	
Množství	1 ST	
Typ	PVN1M2I4SFXV2O0TXPX10	Verze
Číslo	<a href="#">2791870000</a>	Fotovoltaika, Kombinovaná skříň, 1000 V, 2 MPP, 2 vstupy / 1 výstup
objednávky		na MPP, Přepětová ochrana II, Kabelová průchodka
GTIN (EAN)	4064675072911	
Množství	1 ST	
Typ	PVN1M2I4SFXV2O1TXPX10	Verze
Číslo	<a href="#">2791860000</a>	Fotovoltaika, Kombinovaná skříň, 1000 V, 2 MPP, 2 vstupy / 1 výstup
objednávky		na MPP, Přepětová ochrana II, WM4C
GTIN (EAN)	4064675072904	
Množství	1 ST	