



Vícenásobný datový rozvaděč ve skříni měřiče pro TS35

### Všeobecné objednávací údaje

Číslo objednávky	8000112158
Typ	<a href="#">RS 4XRJ12 PS</a>
GTIN (EAN)	4099987025706
Množství	10 items

## Technické údaje

## Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	21.5 mm	Hloubka (v palcích)	0.8465 inch
Výška	93.7 mm	Výška (v palcích)	3.689 inch
Šířka	17.9 mm	Šířka (v palcích)	0.7047 inch
Čistá hmotnost	10 g		

## Teploty

Skladovací teplota	-25...70 °C	Provozní teplota	-20...55 °C
Vlhkost při provozní teplotě	0... 85 % (bez kondenzace)		

## Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu s výjimkou
Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	dd6ecfa2-0f98-4cb6-b9bb-7c212c5140ca

## Údaje o připojení

Konektory DPS, rozvod	4 x RJ12 plug-in connectors	Napájecí zásuvné konektory	LSF-SMT 5.08/03/180 (bez centrálního kolíku)
-----------------------	-----------------------------	----------------------------	--

## Jmenovité údaje

Stupeň krytí	IP20	Jmenovité napětí	< 150 V AC
Provozní napětí	150 V AC	Maximální proud na připojení rozvaděče	1 A

## Koordinace izolace (EN 60664-1)

Jmenovité napětí izolace	<150 V AC	Kategorie přepětí	II
Závažnost znečištění	2	Test pulzního napětí (1,2/50 µs)	1.5 kV

## Připojovací pole

Typ připojení	Zásuvné připojení Plug-in
---------------	---------------------------

## Připojení napájení

Typ připojení	Zásuvné připojení Plug-in	Upínací rozsah, min.	0.13 mm <sup>2</sup>
Upínací rozsah, max.	1.5 mm <sup>2</sup>	Délka odizolování	11 mm

## Důležitá poznámka

IPC shoda	Shoda: Produkty jsou vyvíjeny, vyráběny a dodávány v souladu s mezinárodními uznávanými standardy a normami a splňují zajištěné vlastnosti uvedené v datovém listu, respektive splňují
-----------	--

**Technické údaje**

dekorativní vlastnosti v souladu s IPC-A-610 „Třída 2“. Další nároky na produkty je možné vyhodnotit na požádání.

**Klasifikace**

ETIM 8.0	EC002780	ETIM 9.0	EC002780
ETIM 10.0	EC002780	ECLASS 14.0	27-14-11-52
ECLASS 15.0	27-14-11-52		

# Nákresy

