

KTB GP 35XX20 CD S4 PE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Integrace, rozšíření a přizpůsobení: ideální rozšíření každé aplikace

Konzistentní struktura příslušenství pro nové kryty Klippon® TB umožňuje snadné přizpůsobení krabice ke splnění specifických požadavků každé aplikace.

Přírubové desky

Přírubové desky ve dvou tloušťkách, pro snadnou výměnu předem sestavených prvků

Všeobecné objednací údaje

Číslo objednávky	8000114906
Typ	KTB GP 35XX20 CD S4 PE
GTIN (EAN)	4099986797475
Množství	1 items

KTB GP 35XX20 CD S4 PE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	3 mm	Hloubka (v palcích)	0.1181 inch
Výška	294 mm	Výška (v palcích)	11.5748 inch
Šířka	167 mm	Šířka (v palcích)	6.5748 inch
Čistá hmotnost	1177.4 g		

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Všeobecné informace

Tloušťka materiálu	3 mm	Návod k instalaci	Šroubová montáž
Provedení povrchu	elektricky leštěno	Základní materiál	Nerezavějící ocel 1.4404 (316L)
Integrální upevnění	Přišroubováno	Stupeň krytí (UL)	Type 3, Type 4X, Type 12
Průchodkové desky	vlevo, pravá	Přírubová deska	Ano
Místa využití	Zpracovatelský průmysl, Doprava, Zóna rizika výbuchu		

Všeobecné informace o příslušenství

Tloušťka materiálu	3 mm	Provedení povrchu	elektricky leštěno
Základní materiál	Nerezavějící ocel 1.4404 (316L)		

Zemnění krytů

Uzemnění přírubové desky	M6 x 10 připájený nerezový zemnicí kolík
--------------------------	---

Klasifikace

ETIM 8.0	EC000211	ETIM 9.0	EC000211
ETIM 10.0	EC000211	ECLASS 14.0	27-14-24-21
ECLASS 15.0	27-14-24-21		