

MIBRIDGE ADAPTER MODQ 40 POLE**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Adaptéry pro migraci – Modicon Quantum.

Čelní adaptéry s předkonfekcionovanými kabely umožňují bezpečný přechod z karet Modicon Quantum na jiné systémy PLC/DCS nebo na moduly u-remote od společnosti Weidmüller.

Všeobecné objednací údaje

Číslo objednávky	8000134443
Typ	MIBRIDGE ADAPTER MODQ 40 POLE
GTIN (EAN)	4099986989115
Množství	1 items

MIBRIDGE ADAPTER MODQ 40 POLE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje
Rozměry a hmotnosti

Hloubka	90 mm	Hloubka (v palcích)	3.5433 inch
Výška	249.6 mm	Výška (v palcích)	9.8268 inch
Šířka	40 mm	Šířka (v palcích)	1.5748 inch
Čistá hmotnost	354 g		

Teploty

Skladovací teplota	-20...70 °C	Provozní teplota	-20...50 °C
--------------------	-------------	------------------	-------------

Jmenovité údaje UL

Skladovací teplota UL, max.	70 °C	Provozní teplota UL, min.	-20 °C
Provozní teplota UL, max.	50 °C	Skladovací teplota UL, min.	-20 °C
Jmenovitý proud I _{max} .	40 A	Jmenovité napětí UN	250 V

Údaje o připojení

Počet pólů (řídící strana)	40 pólů	Připojení (strana periferie)	Modicon Quantum 40-pole connector
----------------------------	---------	------------------------------	-----------------------------------

Údaje o připojení

Připojení (strana periferie)	Modicon Quantum 40-pole connector	Připojení k PLC	Nová svorkovnice PLC nebo pevně připojená
------------------------------	-----------------------------------	-----------------	---

Jmenovité údaje

Provozní napětí	250 V	Max. proud na kanál	4 A
Celkový provozní proud	40 A		

Koordinace izolace (EN50178)

Jmenovité napětí izolace	300 V	Kategorie přepětí	II
Závažnost úrovně znečištění	2	Test pulzního napětí (1,2/50µs)	2.5 kV
Zkušební napětí izolace AC	1.5 kV		

Klasifikace

ETIM 6.0	EC002584	ETIM 7.0	EC002584
ETIM 8.0	EC002584	ETIM 9.0	EC002584
ETIM 10.0	EC002584	ECLASS 9.0	27-33-02-92
ECLASS 9.1	27-24-22-92	ECLASS 10.0	27-33-02-92
ECLASS 11.0	27-33-02-92	ECLASS 12.0	27-33-02-92
ECLASS 13.0	27-33-02-92	ECLASS 14.0	27-33-02-92
ECLASS 15.0	27-33-02-92		

MIBRIDGE ADAPTER MODQ 40 POLE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Nákresy

