

**MBGE SLC500 40 POLE ADAPTER**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Adaptéry pro migraci – SLC500.

Čelní adaptéry s předmontovanými kabely umožňují bezpečný přechod z karet SLC500 na jiné systémy PLC/DCS nebo moduly u-remote společnosti Weidmüller.

**Všeobecné objednávací údaje**

Číslo objednávky	8000128581
Typ	<a href="#">MBGE SLC500 40 POLE ADAPTER</a>
GTIN (EAN)	4099986919648
Množství	1 items

## MBGE SLC500 40 POLE ADAPTER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	83.2 mm	Hloubka (v palcích)	3.2756 inch
Výška	101.6 mm	Výška (v palcích)	4 inch
Šířka	34.3 mm	Šířka (v palcích)	1.3504 inch
Čistá hmotnost	140 g		

## Teploty

Skladovací teplota	-20...70 °C	Provozní teplota	-20...50 °C
--------------------	-------------	------------------	-------------

## Jmenovité údaje UL

Skladovací teplota UL, max.	70 °C	Provozní teplota UL, min.	-20 °C
Provozní teplota UL, max.	50 °C	Skladovací teplota UL, min.	-20 °C
Jmenovitý proud I <sub>max</sub> .	40 A		

## Údaje o připojení

Počet pólů (řídící strana)	40 pólů	Připojení (strana periferie)	Allen Bradley 40-pole IDC
----------------------------	---------	------------------------------	---------------------------

## Údaje o připojení

Připojení (strana periferie)	Allen Bradley 40-pole IDC	Připojení k PLC	Nová svorkovnice PLC nebo pevně připojená
------------------------------	---------------------------	-----------------	--

## Jmenovité údaje

Max. proud na kanál	1 A	Celkový provozní proud	40 A
---------------------	-----	------------------------	------

## Koordinace izolace (EN50178)

Kategorie přepětí	II	Závažnost úrovně znečištění	2
Test pulzního napětí (1,2/50μs)	2.5 kV	Zkušební napětí izolace AC	1.35 kV

## Klasifikace

ETIM 8.0	EC002584	ETIM 9.0	EC002584
ETIM 10.0	EC002584	ECLASS 14.0	27-33-02-92
ECLASS 15.0	27-33-02-92		

**MBGE SLC500 40 POLE ADAPTER**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Nákresy**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

