

MIBRIDGE ADAPTER MOD8, 20 POLE, FUSED**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Adaptéry pro migraci – Modicon 800.

Čelní adaptéry s předkonfekcionovanými kabely umožňují bezpečný přechod z karet Modicon 800 na jiné systémy PLC/DCS nebo na moduly u-remote od společnosti Weidmüller.

Všeobecné objednáací údaje

Číslo objednávky	8000168689
Typ	MIBRIDGE ADAPTER MOD8, 20 POLE, FUSED
GTIN (EAN)	4099987803472
Množství	ST

MIBRIDGE ADAPTER MOD8, 20 POLE, FUSED

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje
Rozměry a hmotnosti

Hloubka	73.7 mm	Hloubka (v palcích)	2.9016 inch
Výška	238.1 mm	Výška (v palcích)	9.374 inch
Šířka	22 mm	Šířka (v palcích)	0.8661 inch
Čistá hmotnost	1000 g		

Teploty

Skladovací teplota	-20...70 °C	Provozní teplota	-20...50 °C
--------------------	-------------	------------------	-------------

Jmenovité údaje UL

Skladovací teplota UL, max.	70 °C	Provozní teplota UL, min.	-20 °C
Provozní teplota UL, max.	50 °C	Skladovací teplota UL, min.	-20 °C
Jmenovitý proud I _{max} .	40 A	Jmenovité napětí UN	250 V

Údaje o připojení

Počet pólů (řídící strana)	20 pólů	Připojení (strana periferie)	Modicon 800, 20 poles connector
----------------------------	---------	------------------------------	---------------------------------

Údaje o připojení

Připojení (strana periferie)	Modicon 800, 20 poles connector	Připojení k PLC	Nová svorkovnice PLC nebo pevně připojená
Počet pólů (periferní strana)	20 P		

Jmenovité údaje

Provozní napětí	250 V	Max. proud na kanál	6.5 A
Celkový provozní proud	40 A		

Koordinace izolace (EN50178)

Jmenovité napětí izolace	300 V	Kategorie přepětí	II
Závažnost úrovně znečištění	2	Test pulzního napětí (1,2/50μs)	2.5 kV
Zkušební napětí izolace AC	1.8 kV		

Klasifikace

ETIM 8.0	EC002584	ETIM 9.0	EC002584
ETIM 10.0	EC002584	ECLASS 14.0	27-33-02-92
ECLASS 15.0	27-33-02-92		

MIBRIDGE ADAPTER MOD8, 20 POLE, FUSED

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Nákresy

