

MIBRIDGE ADAPTER T, 11 POLE IPC FLT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Adaptéry pro migraci – IPC 621.

Čelní adaptéry s předmontovanými kabelem umožňují bezpečný přechod z karet IPC 621 na jiné systémy PLC/DCS nebo na moduly u-remote od společnosti Weidmüller.

Všeobecné objednací údaje

Číslo objednávky	8000168694
Typ	MIBRIDGE ADAPTER T, 11 POLE IPC FLT
GTIN (EAN)	4099987803526
Množství	ST

MIBRIDGE ADAPTER T, 11 POLE IPC FLT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	35.3 mm	Hloubka (v palcích)	1.3898 inch
Výška	106 mm	Výška (v palcích)	4.1732 inch
Šířka	30.6 mm	Šířka (v palcích)	1.2047 inch
Čistá hmotnost	1000 g		

Teploty

Skladovací teplota	-20...70 °C	Provozní teplota	-20...50 °C
--------------------	-------------	------------------	-------------

Jmenovité údaje UL

Skladovací teplota UL, max.	70 °C	Provozní teplota UL, min.	-20 °C
Provozní teplota UL, max.	50 °C	Skladovací teplota UL, min.	-20 °C
Jmenovitý proud I _{max} .	20 A	Jmenovité napětí UN	250 V

Údaje o připojení

Počet pólů (řídící strana)	pól 11	Připojení (strana periferie)	IPC 621 11 pole connector
----------------------------	--------	------------------------------	---------------------------

Údaje o připojení

Připojení (strana periferie)	IPC 621 11 pole connector	Připojení k PLC	Nová svorkovnice PLC nebo pevně připojena
------------------------------	---------------------------	-----------------	--

Jmenovité údaje

Provozní napětí	250 V	Max. proud na kanál	6 A
Celkový provozní proud	20 A		

Koordinace izolace (EN50178)

Jmenovité napětí izolace	300 V	Kategorie přepětí	II
Závažnost úrovně znečištění	2	Test pulzního napětí (1,2/50µs)	2.5 kV
Zkušební napětí izolace AC	1.5 kV		

Klasifikace

ETIM 8.0	EC002584	ETIM 9.0	EC002584
ETIM 10.0	EC002584	ECLASS 14.0	27-33-02-92
ECLASS 15.0	27-33-02-92		

MIBRIDGE ADAPTER T, 11 POLE IPC FLT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Nákresy

www.weidmueller.com

