

**MBGE ADPT FOR CLX TBCH****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Adaptéry pro migraci – 1756\_ContrlLogix. Čelní adaptéry s předmontovanými kabely umožňují bezpečný přechod z karet 1756\_ContrlLogix na jiné systémy PLC nebo moduly U-REMOTE společnosti Weidmüller.

**Všeobecné objednávací údaje**

Číslo objednávky	8000168697
Typ	<a href="#">MBGE ADPT FOR CLX TBCH</a>
GTIN (EAN)	4099987803595
Množství	ST

## MBGE ADPT FOR CLX TBCH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	81.6 mm	Hloubka (v palcích)	3.2126 inch
Výška	142.4 mm	Výška (v palcích)	5.6063 inch
Šířka	34.5 mm	Šířka (v palcích)	1.3583 inch
Čistá hmotnost	1000 g		

## Teploty

Skladovací teplota	-20...70 °C	Provozní teplota	-20...50 °C
--------------------	-------------	------------------	-------------

## Jmenovité údaje UL

Skladovací teplota UL, max.	70 °C	Provozní teplota UL, min.	-20 °C
Provozní teplota UL, max.	50 °C	Skladovací teplota UL, min.	-20 °C
Jmenovitý proud I <sub>max</sub> .	40 A	Jmenovité napětí UN	250 V

## Údaje o připojení

Připojení (strana periferie)	MBGE ADPT FOR CLX TBCH (METAL)		
------------------------------	-----------------------------------	--	--

## Údaje o připojení

Připojení (strana periferie)	MBGE ADPT FOR CLX TBCH (METAL)	Připojení k PLC	Nová svorkovnice PLC nebo pevně připojená
------------------------------	-----------------------------------	-----------------	--

## Jmenovité údaje

Provozní napětí	250 V	Max. proud na kanál	8.6 A
Celkový provozní proud	40 A		

## Koordinace izolace (EN50178)

Jmenovité napětí izolace	300 V	Kategorie přepětí	II
Závažnost úrovně znečištění	2	Test pulzního napětí (1,2/50μs)	2.5 kV
Zkušební napětí izolace AC	1.8 kV		

## Klasifikace

ETIM 8.0	EC002584	ETIM 9.0	EC002584
ETIM 10.0	EC002584	ECLASS 14.0	27-33-02-92
ECLASS 15.0	27-33-02-92		

**MBGE ADPT FOR CLX TBCH**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Nákresy**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

