

MBGE ADPT MOD8,40 POLE 16 FUSES

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Adaptéry pro migraci – Modicon 800.

Čelní adaptéry s předkonfekcionovanými kabely umožňují bezpečný přechod z karet Modicon 800 na jiné systémy PLC/DCS nebo na moduly u-remote od společnosti Weidmüller.

Všeobecné objednací údaje

Číslo objednávky	8000148518
Typ	MBGE ADPT MOD8,40 POLE 16 FUSES
GTIN (EAN)	4099987193429
Množství	ST

MBGE ADPT MOD8,40 POLE 16 FUSES

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	73.7 mm	Hloubka (v palcích)	2.9016 inch
Výška	238.1 mm	Výška (v palcích)	9.374 inch
Šířka	27.6 mm	Šířka (v palcích)	1.0866 inch
Čistá hmotnost	0.05 g		

Teploty

Skladovací teplota	-20...70 °C	Provozní teplota	-20...50 °C
--------------------	-------------	------------------	-------------

Jmenovité údaje UL

Skladovací teplota UL, max.	70 °C	Provozní teplota UL, min.	-20 °C
Provozní teplota UL, max.	50 °C	Skladovací teplota UL, min.	-20 °C
Jmenovitý proud I _{max} .	40 A	Jmenovité napětí UN	250 V

Údaje o připojení

Počet pólů (řídící strana)	40 pólů	Připojení (strana periferie)	Modicon 800, 40 poles connector
----------------------------	---------	------------------------------	---------------------------------

Údaje o připojení

Připojení (strana periferie)	Modicon 800, 40 poles connector	Připojení k PLC	Nová svorkovnice PLC nebo pevně připojená
------------------------------	---------------------------------	-----------------	---

Jmenovité údaje

Provozní napětí	250 V	Max. proud na kanál	5.5 A
Celkový provozní proud	40 A		

Koordinace izolace (EN50178)

Jmenovité napětí izolace	300 V	Kategorie přepětí	II
Závažnost úrovně znečištění	2	Test pulzního napětí (1,2/50μs)	2.5 kV
Zkušební napětí izolace AC	1.5 kV		

Klasifikace

ETIM 8.0	EC002584	ETIM 9.0	EC002584
ETIM 10.0	EC002584	ECLASS 14.0	27-33-02-92
ECLASS 15.0	27-33-02-92		

MBGE ADPT MOD8,40 POLE 16 FUSES

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Nákresy

www.weidmueller.com

