

MBGE ADPT MOD800 RACK IN PLACE 20 POLE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Adaptéry pro migraci – Modicon 800.

Čelní adaptéry s předkonfekcionovanými kabely umožňují bezpečný přechod z karet Modicon 800 na jiné systémy PLC/DCS nebo na moduly u-remote od společnosti Weidmüller.

Všeobecné objednací údaje

Číslo objednávky	8000153818
Typ	MBGE ADPT MOD800 RACK IN PLACE 20 POLE
GTIN (EAN)	4099987292115
Množství	ST

MBGE ADPT MOD800 RACK IN PLACE 20 POLE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	114.3 mm	Hloubka (v palcích)	4.5 inch
Výška	265.4 mm	Výška (v palcích)	10.4488 inch
Šířka	37.7 mm	Šířka (v palcích)	1.4842 inch
Čistá hmotnost	100 g		

Teploty

Skladovací teplota	-20...70 °C	Provozní teplota	-20...50 °C
--------------------	-------------	------------------	-------------

Jmenovité údaje UL

Skladovací teplota UL, max.	70 °C	Provozní teplota UL, min.	-20 °C
Provozní teplota UL, max.	50 °C	Skladovací teplota UL, min.	-20 °C
Jmenovitý proud I _{max} .	40 A	Jmenovité napětí UN	250 V

Údaje o připojení

Počet pólů (řídící strana)	20 pólů	Připojení (strana periferie)	Modicon 800, 20 poles connector
----------------------------	---------	------------------------------	---------------------------------

Údaje o připojení

Připojení (strana periferie)	Modicon 800, 20 poles connector	Připojení k PLC	Nová svorkovnice PLC nebo pevně připojená
Počet pólů (periferní strana)	20 P		

Jmenovité údaje

Provozní napětí	250 V	Max. proud na kanál	7.5 A
Celkový provozní proud	40 A		

Koordinace izolace (EN50178)

Jmenovité napětí izolace	300 V	Kategorie přepětí	II
Závažnost úrovně znečištění	2	Test pulzního napětí (1,2/50µs)	2.5 kV
Zkušební napětí izolace AC	1.8 kV		

Klasifikace

ETIM 8.0	EC002584	ETIM 9.0	EC002584
ETIM 10.0	EC002584	ECLASS 14.0	27-33-02-92
ECLASS 15.0	27-33-02-92		

MBGE ADPT MOD800 RACK IN PLACE 20 POLE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Nákresy

www.weidmueller.com

