

MBGE ADPT 1769, 16CH METAL**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Adaptéry pro migraci – 1769 CompactLogix.

Čelní adaptéry s předmontovanými kabely umožňují bezpečný přechod z karet 1769 CompactLogix na jiné systémy PLC/DCS nebo moduly u-remote společnosti Weidmüller.

Všeobecné objednací údaje

Číslo objednávky	8000156839
Typ	MBGE ADPT 1769, 16CH METAL
GTIN (EAN)	4099987340304
Množství	ST

MBGE ADPT 1769, 16CH METAL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	69.4 mm	Hloubka (v palcích)	2.7323 inch
Výška	119.4 mm	Výška (v palcích)	4.7008 inch
Šířka	35.1 mm	Šířka (v palcích)	1.3819 inch
Čistá hmotnost	450 g		

Teploty

Skladovací teplota	-20...70 °C	Provozní teplota	-20...50 °C
--------------------	-------------	------------------	-------------

Jmenovité údaje UL

Skladovací teplota UL, max.	70 °C	Provozní teplota UL, min.	-20 °C
Provozní teplota UL, max.	50 °C	Skladovací teplota UL, min.	-20 °C
Jmenovitý proud I _{max} .	40 A	Jmenovité napětí UN	250 V

Údaje o připojení

Připojení (strana periferie)	MBGE ADPT 1769, 16CH (METAL)		
------------------------------	------------------------------	--	--

Údaje o připojení

Připojení (strana periferie)	MBGE ADPT 1769, 16CH (METAL)	Připojení k PLC	Nová svorkovnice PLC nebo pevně připojená
------------------------------	------------------------------	-----------------	---

Jmenovité údaje

Provozní napětí	250 V	Max. proud na kanál	4 A
Celkový provozní proud	40 A		

Koordinace izolace (EN50178)

Kategorie přepětí	II	Závažnost úrovně znečištění	2
Test pulzního napětí (1,2/50μs)	2.5 kV	Zkušební napětí izolace AC	1.5 kV

Klasifikace

ETIM 6.0	EC002584	ETIM 7.0	EC002584
ETIM 8.0	EC002584	ETIM 9.0	EC002584
ETIM 10.0	EC002584	ECLASS 9.0	27-33-02-92
ECLASS 9.1	27-24-22-92	ECLASS 10.0	27-33-02-92
ECLASS 11.0	27-33-02-92	ECLASS 12.0	27-33-02-92
ECLASS 13.0	27-33-02-92	ECLASS 14.0	27-33-02-92
ECLASS 15.0	27-33-02-92		

MBGE ADPT 1769, 16CH METAL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Nákresy

