



Rozvodná skříň, konstrukce zásuvných SnapIn konektorů
ver.6 podle IEC 61076-3-106, plast

Všeobecné objednací údaje

Verze	Připojovací zástrčka, Spojovací skříňka, IP67, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), Varianta 6 dle IEC 61076-3-106
Číslo objednávky	8808370000
Typ	IE-S-IP67
GTIN (EAN)	403224850595 1
Množství	1 items

Technické údaje

Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost

90 g

Teploty

Skladovací teplota

Provozní teplota

-40 °C...70 °C

Teplota instalace

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS

V souladu bez výjimky

REACH SVHC

Ne SVHC nad 0,1 wt%

Všeobecné údaje

Barevný

Světle šedá

Hlavní materiál krytu

PA 66, UL 94: V-0

Typ montáže

Montováno na podlahu,
pro exponovaná připojení,
Montáž na stěnu

Stupeň krytí

IP67

Cykly zapojování

750

Složení

Spojovací skříňka k
našroubování
včetně modulu RJ45 s
připojením IDC

Propojení

EIA/TIA T568 A, EIA/TIA
T568 B

Obecné standardy

Č. osvědčení (DNV)

TAE00003EW

Standardní konektor

IEC 61076-3-106 Var. 6

Technické údaje modul RJ45

Propojení

EIA/TIA T568 A, EIA/TIA
T568 B

Klasifikace

ETIM 8.0

EC001121

ETIM 9.0

EC001121

ETIM 10.0

EC001121

ECLASS 14.0

27-44-03-90

ECLASS 15.0

27-44-03-90

Nákresy

Rozměrový výkres



IE-S-IP67

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

... pro modulární zásuvné konektory



Krimpovací kleště pro modulární systém zásuvných konektorů WE a DEC

- Ráčna zaručuje přesné krimpování
- Možnost uvolnění v případě chybné manipulace
- Tři funkce v jednom nástroji

Všeobecné objednací údaje

Typ	TT 8 RS MP 8	Verze
Číslo	9202800000	Lisovací nástroje, Nástroj k nalisování kontaktů
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248512072	
Množství	1 ST	

Sets - RJ45

SnapIn zásuvné konektory podle IEC 61076-3-106 ver.6, plast, s vložkou RJ45



Všeobecné objednací údaje

Typ	IE-P-IP67	Verze
Číslo	8808380000	Připojovací zástrčka, Zástrčka, IP67, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), Varianta 6 dle IEC 61076-3-106
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248505968	
Množství	1 ST	