

**MIBRIDGE ADAPTER T, 11 POLE IPC FLT**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

---

Adaptéry pro migraci – IPC 621.

Čelní adaptéry s předmontovanými kabelem umožňují bezpečný přechod z karet IPC 621 na jiné systémy PLC/DCS nebo na moduly u-remote od společnosti Weidmüller.

**Všeobecné objednací údaje**

Číslo objednávky	8000168694
Typ	<a href="#">MIBRIDGE ADAPTER T, 11 POLE IPC FLT</a>
GTIN (EAN)	4099987803526
Množství	ST

## MIBRIDGE ADAPTER T, 11 POLE IPC FLT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	35.3 mm	Hloubka (v palcích)	1.3898 inch
Výška	106 mm	Výška (v palcích)	4.1732 inch
Šířka	30.6 mm	Šířka (v palcích)	1.2047 inch
Čistá hmotnost	1000 g		

## Teploty

Skladovací teplota	-20...70 °C	Provozní teplota	-20...50 °C
--------------------	-------------	------------------	-------------

## Jmenovité údaje UL

Skladovací teplota UL, max.	70 °C	Provozní teplota UL, min.	-20 °C
Provozní teplota UL, max.	50 °C	Skladovací teplota UL, min.	-20 °C
Jmenovitý proud I <sub>max</sub> .	20 A	Jmenovité napětí UN	250 V

## Údaje o připojení

Počet pólů (řídící strana)	pól 11	Připojení (strana periferie)	IPC 621 11 pole connector
----------------------------	--------	------------------------------	---------------------------

## Údaje o připojení

Připojení (strana periferie)	IPC 621 11 pole connector	Připojení k PLC	Nová svorkovnice PLC nebo pevně připojena
Počet pólů (periferní strana)	11 P		

## Jmenovité údaje

Provozní napětí	250 V	Max. proud na kanál	6 A
Celkový provozní proud	20 A		

## Koordinace izolace (EN50178)

Jmenovité napětí izolace	300 V	Kategorie přepětí	II
Závažnost úrovně znečištění	2	Test pulzního napětí (1,2/50μs)	2.5 kV
Zkušební napětí izolace AC	1.8 kV		

## Klasifikace

ETIM 8.0	EC002584	ETIM 9.0	EC002584
ETIM 10.0	EC002584	ECLASS 14.0	27-33-02-92
ECLASS 15.0	27-33-02-92		

**MIBRIDGE ADAPTER T, 11 POLE IPC FLT**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Nákresy**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

