

GRID PROTECTION BOX 4105**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Všeobecné objednáací údaje**

Verze	Fotovoltaika, 400 V, pól 4, TT, TN-S, with enclosure
Číslo objednávky	8000194924
Typ	GRID PROTECTION BOX 4105
GTIN (EAN)	4069165129229
Množství	1 items

GRID PROTECTION BOX 4105

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Osvědčení

Schválení



Rozměry a hmotnosti

Hloubka	112 mm	Hloubka (v palcích)	4.4094 inch
Výška	200 mm	Výška (v palcích)	7.874 inch
Šířka	267 mm	Šířka (v palcích)	10.5118 inch
Čistá hmotnost	0 g		

Elektrické charakteristiky

Sít o nízkém napětí	TT, TN-S	Jmenovité napětí	400 V
Frekvence	50 Hz		

Skříň

Stupeň krytí	II	Vhodné pro instalaci do rozvaděče	No
--------------	----	-----------------------------------	----

Spojení

Počet pólů	4	Průřez vodiče, max.	4 mm ²
Typ připojení	Šroubové připojení		

Klasifikace

ETIM 8.0	EC002283	ETIM 9.0	EC002283
ETIM 10.0	EC002283	ECLASS 14.0	27-37-04-09
ECLASS 15.0	27-37-04-09		

Listy specifikací zakázky

Dlouhá specifikace	Network and System protection. Certified for the connection of a generation plant in accordance with VDE-AR-N 4105:2018-11. Fault-tolerant with island grid monitoring. With a signal contact for remote switch-off. The mains monitoring relay can be protected against unauthorised access by means of a seal and/or a password. Protection class: IP54. All built into a glas fibre reinforced polyester housing. Dimensions HxWxD: 200x267x112 mm. Approval according to low voltage switchgear and
--------------------	--

Technické údaje

controlgear IEC 61439-1
and EN 61439-2

Nákresy



GRID PROTECTION BOX 4105

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmuller.com

Příslušenství

Pojistka



Jako příslušenství pro naše široké portfolio produktů se svorkami pojistek nabízíme také vhodné pojistkové vložky. Portfolio zahrnuje pojistky (miniaturní pojistky) pro ochranu zařízení (5x20 mm až 10x38 mm, pojistkové vložky E 14 až E 18, jakož i automobilové pojistky a automatické jističe. Měřicí kroužky pro držáky pojistky doplňují celkové portfolio.

Všeobecné objednací údaje

Typ	G 20/6.30A/F	Verze
Číslo	0431400000	Miniaturní pojistka, mžikový, 6.3 A, G-Si. 5 x 20
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190086053	
Množství	10 ST	