

**MEHA KP WS M-D-SPX**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Podobné ilustraci**

- Pružný a pevný vodič s PVC izolací, teflonovou (PTFE) a silikonovou izolací
- Bez poškozování vodiče díky speciálnímu tvaru čepele
- Bez splétání jednotlivých vodičů
- Čepelové vložky se snadno vyměňují
- Všechny vložky pasují do jednoho nástroje
- Vodicí tyče v lištových kazetách usnadňují správné umístění vodiče v nástroji

**Všeobecné objednací údaje**

|                  |                            |
|------------------|----------------------------|
| Verze            | Příslušenství, Sada čepelí |
| Číslo objednávky | <a href="#">9006970000</a> |
| Typ              | MEHA KP WS M-D-SPX         |
| GTIN (EAN)       | 4032248363711              |
| Množství         | 1 items                    |

## MEHA KP WS M-D-SPX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Rozměry a hmotnosti

|                |         |                     |             |
|----------------|---------|---------------------|-------------|
| Hloubka        | 16 mm   | Hloubka (v palcích) | 0.6299 inch |
| Výška          | 11.5 mm | Výška (v palcích)   | 0.4528 inch |
| Šířka          | 26 mm   | Šířka (v palcích)   | 1.0236 inch |
| Délka          | 26 mm   | Délka (v palcích)   | 1.0236 inch |
| Čistá hmotnost | 3.68 g  |                     |             |

## Shoda produktu s prostředím

|                               |                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Stav souladu se směrnici RoHS | Není ovlivněno                       |
| REACH SVHC                    | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                          | cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0 |

## Technické údaje

|               |  |
|---------------|--|
| Popis výrobku | Sada čepelí pro Mini-Duro-Stripax až 1 mm <sup>2</sup> na PVC/silicone |
|---------------|--|

## Nástroje k odizolování

|                         |                                     |                         |        |
|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------|
| Typ kabelu              | Pružné a pevné vodiče s PVC izolací | Max. průměr vodiče      | 1.3 mm |
| Min. průměr vodiče      | 0.3 mm                              | Délka odizolování, max. | 7 mm   |
| Délka odizolování, min. | 3 mm                                | Barevný                 | Bílá   |

## Klasifikace

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001509    | ETIM 9.0    | EC001509    |
| ETIM 10.0   | EC001509    | ECLASS 14.0 | 21-04-48-91 |
| ECLASS 15.0 | 21-04-48-91 |             |             |