

IE-XM-6D-RJ45/RJ45-IP67**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

SnapIn zásuvné konektory podle IEC 61076-3-106 ver.6,
plast, s vložkou RJ45

Všeobecné objednací údaje

Verze	Montážní příruba, Spojovací příruba, 90° dole, Kat.6 (ISO/IEC 11801), IP67
Číslo objednávky	8829450000
Typ	IE-XM-6D-RJ45/RJ45-IP67
GTIN (EAN)	4032248532476
Množství	1 items

IE-XM-6D-RJ45/RJ45-IP67

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost

50 g

Teploty

Skladovací teplota

Provozní teplota

-40 °C...70 °C

Teplota instalace

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS

V souladu bez výjimky

REACH SVHC

Ne SVHC nad 0,1 wt%

Všeobecné údaje

Připojení 1

RJ45

Připojení 2

RJ45 90°

Popis výrobku

Spojovací příruba, 90° dole

Složení

Instalační příruba s montážním rámečkem a modulem RJ45, patice-patice 90°, dolů zajištěné víčko

Barevný

Světle šedá

Hlavní materiál krytu

PA 66, UL 94: V-0

Kategorie

Kat.6 (ISO/IEC 11801)

Povrch kontaktu

Pozlacený nikl

Typ montáže

Skříňka, Rozváděcí skříňka

Stínění

360°; stíněný kontakt

Stupeň krytí

IP67

Cykly zapojování

750

Elektrické vlastnosti

Dielektrická pevnost, kontakt / stínění ≥ 1500 V AC/DCDielektrická pevnost, kontakt / kontakt ≥ 1000 V AC/DC

Obecné standardy

Č. osvědčení (DNV)

TAE00003EW

Standardní konektor

IEC 61076-3-106 Var. 6, IEC 60603-7-5

Klasifikace

ETIM 8.0

EC001121

ETIM 9.0

EC001121

ETIM 10.0

EC001121

ECLASS 14.0

27-44-03-90

ECLASS 15.0

27-44-03-90


IE-XM-6D-RJ45/RJ45-IP67

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Drawings

Rozměrový výkres




IE-XM-6D-RJ45/RJ45-IP67

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessories**RJ45 spojka / modul**

IE zásuvné konektory, IP 20, pro měděné a optické kabely

**Všeobecné objednací údaje**

Typ	IE-XRJ45/IDC	Verze	
Číslo objednávky	8808330000	Přírubová vložka, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), IP20	
GTIN (EAN)	4032248505913		
Množství	1 ST		