

Podobné ilustraci



Podobné ilustraci

Systémové příslušenství pro konstrukční řadu krytů Klippon® K umožňuje snadné přizpůsobení krytu pro splnění specifických požadavků jakéhokoliv použití.

- DIN lišty TS 35 a TS15
- Montážní desky
- Závěsy
- Držák na montáž na zeď

Společnost Weidmüller může tuto skříň dodat podle specifikací zákazníka - vybavenou všemi potřebnými svorkami a kabelovými průchodkami.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Nosná lišta, TS 35, TS 35 x 7,5, Šířka: 260 mm, se slotem, Ocel, pozinkovaný a pasivovaný
Číslo objednávky	8866120000
Typ	TS35X7.5 ST K71
GTIN (EAN)	4050118652697
Množství	20 items

Technické údaje

Osvědčení

ROHS Shoda

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	7.5 mm	Hloubka (v palcích)	0.2953 inch
Výška	35 mm	Výška (v palcích)	1.378 inch
Šířka	260 mm	Šířka (v palcích)	10.2362 inch
Čistá hmotnost	106.5 g		

Teploty

Provozní teplota

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Všeobecné informace

Tloušťka materiálu	1 mm	Návod k instalaci	Přímá montáž
Standardy	DIN EN 60715	Provedení povrchu	pozinkovaný a pasivovaný
Základní materiál	Ocel		

Všeobecné informace o příslušenství

Tloušťka materiálu	1 mm	Provedení povrchu	pozinkovaný a pasivovaný
Základní materiál	Ocel		

Klasifikace

ETIM 8.0	EC001285	ETIM 9.0	EC001285
ETIM 10.0	EC001285	ECLASS 14.0	27-40-06-02
ECLASS 15.0	27-40-06-02		

Příslušenství

Montážní podpora



Nabízíme široké portfolio montážní podpory pro snadnou manipulaci s našimi produkty a jejich doplňování. Od různých nástrojů po izolační objímky a různé šrouby se naše komponenty navzájem doplňují až do posledního detailu, čímž usnadňují montáž v souladu s příslušnými normami a ochrannými předpisy.

Všeobecné objednací údaje

Typ	FKSC M5X8 D9/SW2.5	Verze	
Číslo objednávky	0295900000	SAK řada, Šroub s vnitřním šestihranem, Šrouby, Počet pólů: 1	
GTIN (EAN)	4008190133337		
Množství	50 ST		