



Vývod pro nosnou lištu, konstrukce SC dvojitě spojky podle IEC 61754-4

### Všeobecné objednací údaje

Verze	Výstup montážní lišty, vláknová optika, SC duplex, Multimode, GOF, POF, IP20
Číslo objednávky	<a href="#">8946970000</a>
Typ	IE-TO-SCD-MM
GTIN (EAN)	4032248734979
Množství	10 items

## Technické údaje

## Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

UL File Number Search

[Web UL](#)

Č. osvědčení (UL)

E477798

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	67 mm	Hloubka (v palcích)	2.6378 inch
Šířka	17.5 mm	Šířka (v palcích)	0.689 inch
Délka	59.6 mm	Délka (v palcích)	2.3465 inch
Čistá hmotnost	40.1 g		

## Teploty

Skladovací teplota	Provozní teplota	-40 °C...70 °C
Teplota instalace		

## Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu s výjimkou
Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo)	6a
REACH SVHC	Lead 7439-92-1

## Všeobecné údaje

Barevný	Světle šedá	Hlavní materiál krytu	PA UL 94 V0
Typ montáže	TS 35	Stupeň krytí	IP20
Cykly zapojování	1000	Typ vlákna	Multimode, GOF, POF
Ztráta při zapojování	≤ 0,4 dB	Připojení 1	SC-Duplex
Připojení 2	SC-Duplex		

## Obecné standardy


Standardní konektor	IEC 61754-4	Č. osvědčení (UL)	E477798
---------------------	-------------	-------------------	---------

## Klasifikace

ETIM 8.0	EC000313	ETIM 9.0	EC000313
ETIM 10.0	EC000313	ECLASS 14.0	27-44-03-20
ECLASS 15.0	27-44-03-20		

Nákresy

Rozměrový výkres



**Příslušenství****Prázdné**

ESG je vyzkoušený štítek ve formátu MultiCard pro řadu rozšířených elektrických zařízení. Výsledkem je vysoce kvalitní kontrastní označení zařízení.

K dispozici jsou různé typy pro zařízení od výrobců, jako jsou Siemens, ABB, Beckhoff atd.

Stručný přehled výhod:

- Štítky pro všestranné využití - samolepicí nebo připevňovací štítky, v závislosti na typu
  - Pro sekvenční zařízení, např. ochranné kabelové jističe, dodáváme ESG štítky pro připnutí k liště na značky
  - Individuální kvalita laserového tisku podle specifikací
- Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

**Všeobecné objednávací údaje**

Typ	ESG 9/11 K MC NE WS	Verze
Číslo	<a href="#">1857440000</a>	ESG, Značky na přístroje x 11 mm, PA 66, Barevný: Bílá, Samolepicí
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248402731	
Množství	200 ST	