

IE-TO-SCD-SM**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Vývod pro nosnou lištu, konstrukce SC dvojitě spojky
podle IEC 61754-4

Všeobecné objednací údaje

Verze	Výstup montážní lišty, vláknová optika, SC duplex, jednovidový, IP20
Číslo objednávky	8946980000
Typ	IE-TO-SCD-SM
GTIN (EAN)	4032248734993
Množství	1 items

Technical data

Osvědčení

Schválení



ROHS	Shoda
UL File Number Search	Web UL
Č. osvědčení (UL)	E477798

Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost	32.56 g
----------------	---------

Teploty

Skladovací teplota	Provozní teplota	-40 °C...70 °C
Teplota instalace		

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu s výjimkou
Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo)	6a
REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Všeobecné údaje

Barevný	Světle šedá	Hlavní materiál krytu	PA UL 94 V0
Typ montáže	TS 35	Stupeň krytí	IP20
Cykly zapojování	1000	Typ vlákna	jednovidový
Ztráta při zapojování	≤ 0,5 dB	Připojení 1	SC-Duplex
Připojení 2	SC-Duplex		

Obecné standardy


Standardní konektor	IEC 61754-4	Č. osvědčení (UL)	E477798
---------------------	-------------	-------------------	---------

Klasifikace

ETIM 8.0	EC000313	ETIM 9.0	EC000313
ETIM 10.0	EC000313	ECLASS 14.0	27-44-03-20
ECLASS 15.0	27-44-03-20		

Drawings

Rozměrový výkres



Accessories

Prázdné



ESG je vyzkoušený štítek ve formátu MultiCard pro řadu rozšířených elektrických zařízení. Výsledkem je vysoce kvalitní kontrastní označení zařízení.

K dispozici jsou různé typy pro zařízení od výrobců, jako jsou Siemens, ABB, Beckhoff atd.

Stručný přehled výhod:

- Štítky pro všestranné využití - samolepicí nebo připevňovací štítky, v závislosti na typu
 - Pro sekvenční zařízení, např. ochranné kabelové jističe, dodáváme ESG štítky pro připnutí k liště na značky
 - Individuální kvalita laserového tisku podle specifikací
- Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

Všeobecné objednávací údaje

Typ	ESG 9/11 K MC NE WS	Verze
Číslo	1857440000	ESG, Značky na přístroje x 11 mm, PA 66, Barevný: Bílá, Samolepicí
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248402731	
Množství	200 ST	