

PZ ZH 16 ZERT**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Krimpovací nástroje pro koncovky s plastovými objímkami
nebo bez

- Ráčna zaručuje přesné krimpování
- Možnost uvolnění v případě chybné manipulace

Všeobecné objednací údaje

Verze	Nástroj k nalisování koncovek vedení, 6mm ² , 16mm ² , Krimpování - odsazení
Číslo objednávky	9013610000
Typ	PZ ZH 16 ZERT
GTIN (EAN)	4032248702435
Množství	1 items

Technical data

Rozměry a hmotnosti

Šířka	250 mm	Šířka (v palcích)	9.8425 inch
Čistá hmotnost	663 g		

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	Není ovlivněno
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

Technické údaje

Popis výrobku	(1) Krimpovací kleště	Verze	Mechanické, bez vyměnitelných vložek
---------------	-----------------------	-------	--------------------------------------

Popis kontaktu

Type of contact	Twin wire-end ferrules	Průřez vodiče, max. AWG	AWG 6
Průřez vodiče, min. AWG	AWG 10	Krimpovací rozsah, max.	16 mm ²
Krimpovací rozsah, min.	6 mm ²		

Údaje o nástroji – krimpování

Průřez koncovek, max.	16 mm ²	Krimpování - typ/profil	Krimpování - odsazení
-----------------------	--------------------	-------------------------	-----------------------

Klasifikace

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		

Drawings



PZ ZH 16 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Příslušenství / náhradní díly



Krimpovací nástroje pro koncovky s plastovými objímkami nebo bez

- Ráčna zaručuje přesné krimpování
- Možnost uvolnění v případě chybné manipulace

Všeobecné objednací údaje

Typ	ERTE ES PZ ZH 16	Verze
Číslo objednávky	9054580000	
GTIN (EAN)	4032248052493	
Množství	1 ST	

Náhradní díly



Po odstranění izolace lze nakrmpovat příslušný kontakt nebo koncovku na konec vodiče. Krimpování vytvoří bezpečné připojení mezi vodičem a kontaktem a z velké části nahradilo pájení. Krimpování znamená vytvoření homogenního, trvalého připojení mezi vodičem a připojovacím prvkem. Připojení lze provést pouze za pomoci vysoce kvalitního a přesného nástroje. Výsledkem je bezpečné a spolehlivé mechanické i elektrické připojení. Společnost Weidmüller nabízí širokou řadu mechanických krimpovacích kleští. Vestavěné ráčny s mechanismem uvolnění zajišťují optimální krimpování. Krimpovaná připojení vytvořená nástroji od společnosti Weidmüller odpovídají mezinárodním standardům a předpisům.

Všeobecné objednací údaje

Typ	ERTE GRIFFE PZ	Verze
Číslo objednávky	9202810000	Nástroj k nalisování koncovek, Náhradní díl
GTIN (EAN)	4032248512577	
Množství	1 ST	

Multi-taška



- Ve svazkovém balení (5 x 100 kusů)
- Barevné kódování společnosti Weidmüller
- DIN barevné kódování
- Jiné barevné kódování

PZ ZH 16 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Všeobecné objednávací údaje

Typ	H6,0/23 ZH SW SV	Verze
Číslo	9004930000	vodič a dutinka, Dvojitá koncovka, 20 mm, 12 mm, černá
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190482701	
Množství	100 ST	
Typ	H6,0/23D ZH GE SV	Verze
Číslo	9004720000	vodič a dutinka, Dvojitá koncovka, 20 mm, 12 mm, Žlutá
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190962210	
Množství	100 ST	
Typ	H6,0/23T ZH GN SV	Verze
Číslo	9005160000	vodič a dutinka, Dvojitá koncovka, 20 mm, 12 mm, Zelená
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190482749	
Množství	100 ST	

baleny volně v plastovém sáčku



- dodávány volně v plastovém sáčku
- Barevné kódování společnosti Weidmüller
- DIN barevné kódování
- Jiné barevné kódování

Všeobecné objednávací údaje

Typ	H6,0/23 ZH SW	Verze
Číslo	9037320000	vodič a dutinka, Dvojitá koncovka, 20 mm, 12 mm, černá
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190492793	
Množství	100 ST	
Typ	H6,0/23D ZH GE	Verze
Číslo	9037550000	vodič a dutinka, Dvojitá koncovka, 20 mm, 12 mm, Žlutá
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190493127	
Množství	100 ST	
Typ	H6,0/23T ZH GN	Verze
Číslo	9037690000	vodič a dutinka, Dvojitá koncovka, 20 mm, 12 mm, Zelená
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190493486	
Množství	100 ST	
Typ	H6,0/29 ZH SW	Verze
Číslo	9037330000	vodič a dutinka, Dvojitá koncovka, 24 mm, 18 mm, černá
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190492809	
Množství	100 ST	

PZ ZH 16 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Typ	H6,0/29D ZH GE	Verze
Číslo	9037560000	vodič a dutinka, Dvojitá koncovka, 24 mm, 18 mm, Žlutá
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190493134	
Množství	100 ST	
Typ	H6,0/29T ZH GN	Verze
Číslo	9037700000	vodič a dutinka, Dvojitá koncovka, 24 mm, 18 mm, Zelená
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190493509	
Množství	100 ST	

Multi-taška



- ve svazkovém balení (5 x 100 kusů)
- Barevné kódování společnosti Weidmüller
- DIN barevné kódování
- Jiné barevné kódování

Všeobecné objednávací údaje

Typ	H10,0/24 ZH EB SV	Verze
Číslo	9004940000	vodič a dutinka, Dvojitá koncovka, 17 mm, 12 mm, Slonovinová
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190482718	
Množství	100 ST	
Typ	H10,0/26D R ZH SV	Verze
Číslo	9004710000	vodič a dutinka, Dvojitá koncovka, 17 mm, 12 mm, Červená
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248044221	
Množství	100 ST	
Typ	H10,0/26T ZH BR SV	Verze
Číslo	9005170000	vodič a dutinka, Dvojitá koncovka, 17 mm, 12 mm, Hnědá
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190482756	
Množství	100 ST	

baleny volně v plastovém sáčku



- dodávány volně v plastovém sáčku
- Barevné kódování společnosti Weidmüller
- DIN barevné kódování
- Jiné barevné kódování

Accessories

Všeobecné objednávací údaje

Typ	H10,0/24 ZH EB	Verze
Číslo	9037340000	vodič a dutinka, Dvojitá koncovka, 17 mm, 12 mm, Slonovinová
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190492816	
Množství	100 ST	
Typ	H10,0/24D ZH R	Verze
Číslo	9037570000	vodič a dutinka, Dvojitá koncovka, 17 mm, 12 mm, Červená
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190493141	
Množství	100 ST	

dodáváno volně v plastovém sáčku



- Polypropylenová kabelová průchodka s kuželovým tvarem
 - Odolné proti teplotě do 105 °C
- Pro vodiče od 0,5 – 10,0 mm² (AWG 20-7)
Materiál: E-Cu, galvanicky pocínovaný
Rozměrová tolerance podle DIN 46228 část 4

Všeobecné objednávací údaje

Typ	H10,0/24DS ZH R	Verze
Číslo	9018880000	vodič a dutinka, Dvojitá koncovka, 17 mm, 12 mm, Červená
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248105830	
Množství	100 ST	

baleny volně v plastovém sáčku



- dodávány volně v plastovém sáčku
- Barevné kódování společnosti Weidmüller
- DIN barevné kódování
- Jiné barevné kódování

Všeobecné objednávací údaje

Typ	H10,0/24T ZH BR	Verze
Číslo	9037710000	vodič a dutinka, Dvojitá koncovka, 17 mm, 12 mm, Hnědá
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190493516	
Množství	100 ST	

PZ ZH 16 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Typ	H10,0/30 ZH EB	Verze
Číslo	9037350000	vodič a dutinka, Dvojitá koncovka, 23 mm, 18 mm, Slonovinová
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190492823	
Množství	100 ST	
Typ	H10,0/30D ZH R	Verze
Číslo	9037580000	vodič a dutinka, Dvojitá koncovka, 23 mm, 18 mm, Červená
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190493158	
Množství	100 ST	
Typ	H10,0/30T ZH BR	Verze
Číslo	9037720000	vodič a dutinka, Dvojitá koncovka, 23 mm, 18 mm, Hnědá
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190493530	
Množství	100 ST	

dodáváno volně v plastovém sáčku



- Polypropylenová kabelová průchodka s kuželovým tvarem
 - Odolné proti teple do 105 °C
- Pro vodiče od 0,5 – 10,0 mm² (AWG 20-7)
 Materiál: E-Cu, galvanicky pocínovaný
 Rozměrová tolerance podle DIN 46228 část 4

Všeobecné objednací údaje

Typ	H10,0/24S ZH EB	Verze
Číslo	9018860000	vodič a dutinka, Dvojitá koncovka, 17 mm, 12 mm, Slonovinová
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248105816	
Množství	100 ST	
Typ	H10,0/30DS ZH R	Verze
Číslo	9018890000	vodič a dutinka, Dvojitá koncovka, 23 mm, 18 mm, Červená
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248105847	
Množství	100 ST	
Typ	H10,0/30S ZH EB	Verze
Číslo	9018870000	vodič a dutinka, Dvojitá koncovka, 23 mm, 18 mm, Slonovinová
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248105823	
Množství	100 ST	

PZ ZH 16 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

Accessories

www.weidmueller.com

baleny volně v plastovém sáčku



- dodávány volně v plastovém sáčku
- Barevné kódování společnosti Weidmüller
- DIN barevné kódování

Všeobecné objednáací údaje

Typ	H16,0/29 ZH GN	Verze
Číslo	9037360000	vodič a dutinka, Dvojitá koncovka, 20 mm, 16 mm, Zelená
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190492830	
Množství	50 ST	
Typ	H16,0/29D ZH BL	Verze
Číslo	9037590000	vodič a dutinka, Dvojitá koncovka, 20 mm, 16 mm, Modrá
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190493165	
Množství	50 ST	
Typ	H16,0/29T ZH W	Verze
Číslo	9037730000	vodič a dutinka, Dvojitá koncovka, 20 mm, 16 mm, Bílá
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190493554	
Množství	50 ST	
Typ	H16,0/38 ZH GN	Verze
Číslo	9037370000	vodič a dutinka, Dvojitá koncovka, 29 mm, 25 mm, Zelená
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190492847	
Množství	50 ST	
Typ	H16,0/38D ZH BL	Verze
Číslo	9037600000	vodič a dutinka, Dvojitá koncovka, 29 mm, 25 mm, Modrá
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190493196	
Množství	50 ST	
Typ	H16,0/38T ZH W	Verze
Číslo	9037740000	vodič a dutinka, Dvojitá koncovka, 29 mm, 25 mm, Bílá
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190493561	
Množství	50 ST	

PZ ZH 16 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

Accessories

www.weidmueller.com

Příslušenství / náhradní díly



Krimpovací nástroje pro koncovky s plastovými objímkami nebo bez

- Ráčna zaručuje přesné krimpování
- Možnost uvolnění v případě chybné manipulace

Všeobecné objednací údaje

Typ	ERTE ES PZ ZH 16	Verze
Číslo objednávky	9054580000	
GTIN (EAN)	4032248052493	
Množství	1 ST	

Náhradní díly



Po odstranění izolace lze nakrmpovat příslušný kontakt nebo koncovku na konec vodiče. Krimpování vytvoří bezpečné připojení mezi vodičem a kontaktem a z velké části nahradilo pájení. Krimpování znamená vytvoření homogenního, trvalého připojení mezi vodičem a připojovacím prvkem. Připojení lze provést pouze za pomoci vysoce kvalitního a přesného nástroje. Výsledkem je bezpečné a spolehlivé mechanické i elektrické připojení. Společnost Weidmüller nabízí širokou řadu mechanických krimpovacích kleští. Vestavěné ráčny s mechanismem uvolnění zajišťují optimální krimpování. Krimpovaná připojení vytvořená nástroji od společnosti Weidmüller odpovídají mezinárodním standardům a předpisům.

Všeobecné objednací údaje

Typ	ERTE GRIFFE PZ	Verze
Číslo objednávky	9202810000	Nástroj k nalisování koncovek, Náhradní díl
GTIN (EAN)	4032248512577	
Množství	1 ST	