

**STRIPAX ZERT****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- Odizolovací nástroje s automatickým nastavením
- Na pružné a pevné vodiče
- Vhodné pro strojírenství, železnice, větrné elektrárny, robotiku, ochranu proti výbuchům a také námořní, pobřežní a lodní sektory
- Délka odizolování je nastavitelná pomocí koncové zarážky
- Automatické otevření upínacích čelistí po odizolování
- Žádné větvení jednotlivých vodičů
- Nastavitelné pro různé tloušťky izolace
- Kabely s dvojitou izolací ve dvou pracovních krocích bez zvláštních úprav
- Žádná vůle v samočinně seřizované řezací jednotce
- Dlouhá životnost
- Optimalizovaný ergonomický design

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	Nářadí, Nástroj na řezání a odizolování vodičů
Číslo objednávky	<a href="#">9017330000</a>
Typ	STRIPAX ZERT
GTIN (EAN)	4008 190293932
Množství	1 items

## STRIPAX ZERT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	22 mm	Hloubka (v palcích)	0.8661 inch
Výška	99 mm	Výška (v palcích)	3.8976 inch
Šířka	190 mm	Šířka (v palcích)	7.4803 inch
Čistá hmotnost	187 g		

## Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnici RoHS	Není ovlivněno
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

## Technické údaje

Popis výrobku	Nástroj k odizolování do průřezu 10 mm <sup>2</sup>
---------------	---

## Nástroje k odizolování

Typ kabelu	Pružné a pevné vodiče s PVC izolací	Průřez vodiče (kapacita odřezávání)	6 mm <sup>2</sup>
Odizolovací rozsah AWG, max.	8 AWG	Odizolovací rozsah AWG, min.	28 AWG
Délka odizolování, max.	25 mm	Průřez vodiče, max.	10 mm <sup>2</sup>
Průřez vodiče, min.	0.08 mm <sup>2</sup>		

## Klasifikace

ETIM 8.0	EC002109	ETIM 9.0	EC002109
ETIM 10.0	EC002109	ECLASS 14.0	21-04-37-06
ECLASS 15.0	21-04-37-06		

Drawings

Příklad použití



## STRIPAX ZERT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

## Příslušenství / náhradní díly



- Odizolovací nástroje s automatickým nastavením
- Na pružné a pevné vodiče
- Vhodné pro strojírenství, železnice, větrné elektrárny, robotiku, ochranu proti výbuchům a také námořní, pobřežní a lodní sektory
- Délka odizolování je nastavitelná pomocí koncové zarážky
- Automatické otevření upínacích čelistí po odizolování
- Žádné větvení jednotlivých vodičů
- Nastavitelné pro různé tloušťky izolace
- Kably s dvojitou izolací ve dvou pracovních krocích bez zvláštních úprav
- Žádná vůle v samočinně seřizované řezací jednotce
- Dlouhá životnost
- Optimalizovaný ergonomický design

## Všeobecné objednávací údaje

Typ	ERME 10 <sup>2</sup> SPX 4	Verze
Číslo	<a href="#">1119030000</a>	Příslušenství, Držák řezacího nástroje
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248948420	
Množství	1 ST	
Typ	ERTE KLBC SPX 10	Verze
Číslo	<a href="#">2571480000</a>	Příslušenství, Výměnná upínací čelist
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118582109	
Množství	1 ST	