

## CTX 500

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Krimpovací kleště pro koaxiální konektory

- Ráčna zaručuje přesné krimpování
- Možnost uvolnění v případě chybné manipulace

### Všeobecné objednací údaje

Verze	Nástroj k nalisování koncovek, Nástroj k nalisování kontaktů, Šestihranné krimpování
Číslo objednávky	<a href="#">9006320000</a>
Typ	CTX 500
GTIN (EAN)	4008190171049
Množství	1 items

## CTX 500

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

Šířka	250 mm	Šířka (v palcích)	9.8425 inch
Čistá hmotnost	651.08 g		

## Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	Není ovlivněno
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

## Technické údaje

Popis výrobku	Nástroj k nalisování koaxiálních konektorů BNC, TNC a N / AF 10,54	Verze	Mechanické, bez vyměnitelných vložek
---------------	--	-------	--------------------------------------

## Popis kontaktu

Type of contact	Coaxial connector
-----------------	-------------------


## Údaje o nástroji – krimpování

Klíč na šestihrany, šířka (A 2)	2.54 mm	Šestihran AF (A)	10.54 mm
Průřez koncovek, max.	116 mm <sup>2</sup>	Průřez koncovek, min.	116 mm <sup>2</sup>
Průměr vnější objímky	12.2 mm	Krimpovací bod, šířka (B 2)	3.17 mm
Krimpovací bod, šířka (B 1)	12 mm	Krimpování - typ/profil	Šestihranné krimpování
Průměr vnitřního kontaktu (D)	2.9 mm		

## Klasifikace

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		

**Nákresy**



**Příslušenství****Náhradní díly**

Po odstranění izolace lze nakrmpovat příslušný kontakt nebo koncovku na konec vodiče. Krimpování vytvoří bezpečné připojení mezi vodičem a kontaktem a z velké části nahradilo pájení. Krimpování znamená vytvoření homogenního, trvalého připojení mezi vodičem a připojovacím prvkem. Připojení lze provést pouze za pomoci vysoce kvalitního a přesného nástroje. Výsledkem je bezpečné a spolehlivé mechanické i elektrické připojení. Společnost Weidmüller nabízí širokou řadu mechanických krimpovacích kleští. Vestavěné ráčny s mechanismem uvolnění zajišťují optimální krimpování. Krimpovaná připojení vytvořená nástroji od společnosti Weidmüller odpovídají mezinárodním standardům a předpisům.

**Všeobecné objednací údaje**

Typ	ERTE GRIFFE CTO	Verze
Číslo	<a href="#">1121010000</a>	Nástroj k nalisování koncovek, Náhradní díl
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248902118	
Množství	1 ST	