

H-BOX 0,14-0,75QMM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



Krabice plná kabelových dutinek s plastovou objímkou:

- v barevném kódování společnosti Weidmüller
- DIN barevné kódování

Všeobecné objednací údaje

Verze	Sortiment vodičů a koncovek, Box, Barevný kód: Weidmüller
Číslo objednávky	9025410000
Typ	H-BOX 0,14-0,75QMM
GTIN (EAN)	4008 19034 1602
Množství	1 items
Balení	Box

Technické údaje**Osvědčení**

ROHS Shoda

Rozměry a hmotnosti

Výška	25 mm	Výška (v palcích)	0.9842 inch
Průměr	92 mm	Čistá hmotnost	40.48 g

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Technické údaje

Popis výrobku (1) Kabelová koncovka

Kabelové koncovky

Barevný kód Weidmüller

Klasifikace

ETIM 8.0	EC000524	ETIM 9.0	EC000524
ETIM 10.0	EC000524	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

H-BOX 0,14-0,75QMM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Jmenovitý průřez vodiče 0,14 mm²



- Barevné kódování společnosti Weidmüller
- ve svazkovém balení (5 x 100 kusů)

Všeobecné objednací údaje

Typ	H0,14/10 GR SV	Verze
Číslo	9005180000	vodič a dutinka, standard, 8 mm, 6 mm, Šedá
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190859909	
Množství	500 ST	

baleny volně v plastovém sáčku



- dodáváno volně v plastovém sáčku
- Barevné kódování společnosti Weidmüller

Všeobecné objednací údaje

Typ	H0,25/10 HBL	Verze
Číslo	9025740000	vodič a dutinka, standard, 8 mm, 6 mm, Světle modrá
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190092054	
Množství	500 ST	
Typ	H0,34/10 TK	Verze
Číslo	9025750000	vodič a dutinka, standard, 8 mm, 6 mm, Tyrkysová
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190105365	
Množství	500 ST	
Typ	H0,5/14 OR	Verze
Číslo	0690700000	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, Oranžová
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190015770	
Množství	500 ST	
Typ	H0,75/14 W	Verze
Číslo	0462900000	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, Bílá
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190033248	
Množství	500 ST	