



### Krimpovací sety

#### Všeobecné objednací údaje

Verze	Sortiment nástrojů na nalisování koncovek, Nástroj k nalisování koncovek: PZ 16, Nástroj k odizolování: STRIPAX 16, Krimpovací rozsah, min.: 6, Barevný kód: Weidmüller
Číslo objednávky	<a href="#">9025850000</a>
Typ	CRIMP-SET PZ 16
GTIN (EAN)	4008190184520
Množství	1 items
Balení	Plastový box

## CRIMP-SET PZ 16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	261 mm	Hloubka (v palcích)	10.2756 inch
Výška	57 mm	Výška (v palcích)	2.2441 inch
Šířka	338 mm	Šířka (v palcích)	13.3071 inch
Čistá hmotnost	1680.74 g		

## Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnici RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1eacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028

## Technické údaje

Popis výrobku	Souprava obsahuje nástroj na lisování do průřezu až 16 mm <sup>2</sup> , nástroj na odizolování a dutinky na vodiče v barevném kódu Weidmüller
---------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## Třídění

Krimpovací rozsah, max.	16 mm <sup>2</sup>	Krimpovací rozsah, min.	6 mm <sup>2</sup>
Balení	Plastový box	Nástroj k odizolování	STRIPAX 16
Nástroj k nalisování koncovek	PZ 16	Barevný kód	Weidmüller
Číslo AEH	400 pcs.		

## Klasifikace

ETIM 8.0	EC000524	ETIM 9.0	EC000524
ETIM 10.0	EC000524	ECLASS 14.0	27-40-02-18
ECLASS 15.0	27-40-02-18		

**CRIMP-SET PZ 16**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Příslušenství****Jmenovitý průřez vodiče 6,0 mm<sup>2</sup>****6 mm<sup>2</sup>**

- dodávány volně v plastovém sáčku
- Barevné kódování společnosti Weidmüller
- DIN barevné kódování
- Jiné barevné kódování

**Všeobecné objednací údaje**

Typ	H6,0/20 SW	Verze	
Číslo	<a href="#">0533500000</a>	vodič a dutinka, standard, 14 mm, 12 mm, černá	
objednávky			
GTIN (EAN)	4008190183905		
Množství	100 ST		

**Jmenovitý průřez vodiče 10 mm<sup>2</sup>****10 mm<sup>2</sup>**

- dodáváno volně v plastovém sáčku
- Barevné kódování společnosti Weidmüller
- DIN barevné kódování
- Jiné barevné kódování

**Všeobecné objednací údaje**

Typ	H10,0/22 EB	Verze	
Číslo	<a href="#">0534200000</a>	vodič a dutinka, standard, 15 mm, 12 mm, Slonovinová	
objednávky			
GTIN (EAN)	4008190033460		
Množství	100 ST		

**Jmenovitý průřez vodiče 16 mm<sup>2</sup>****16 mm<sup>2</sup>**

- dodávány volně v plastovém sáčku
- Barevné kódování společnosti Weidmüller
- DIN barevné kódování
- Jiné barevné kódování

## CRIMP-SET PZ 16

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

### Všeobecné objednací údaje

Typ	H16,0/22 GN	Verze
Číslo	<a href="#">0565900000</a>	vodič a dutinka, standard, 15 mm, 12 mm, Zelená
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190022181	
Množství	100 ST	
Typ	H16,0/28 GN	Verze
Číslo	<a href="#">0566000000</a>	vodič a dutinka, standard, 21 mm, 18 mm, Zelená
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190165406	
Množství	100 ST	

### Nářadí



- Odizolovací nástroje s automatickým nastavením
- Na pružné a pevné vodiče
- Vhodné pro strojírenství, železnice, větrné elektrárny, robotiku, ochranu proti výbuchům a také námořní, pobřežní a lodní sektory
- Délka odizolování je nastavitelná pomocí koncové zarážky
- Automatické otevření upínacích čelistí po odizolování
- Žádné větvení jednotlivých vodičů
- Nastavitelné pro různé tloušťky izolace
- Kabely s dvojitou izolací ve dvou pracovních krocích bez zvláštních úprav
- Žádná vůle v samočinně seřizované řezací jednotce
- Dlouhá životnost
- Optimalizovaný ergonomický design

### Všeobecné objednací údaje

Typ	STRIPAX	Verze
Číslo	<a href="#">9005000000</a>	Nářadí, Nástroj na řezání a odizolování vodičů
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190072506	
Množství	1 ST	

### Crimping tools



Krimpovací nástroje pro koncovky s plastovými objímkami nebo bez

- Ráčna zaručuje přesné krimpování
- Možnost uvolnění v případě chybné manipulace

## CRIMP-SET PZ 16

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

### Všeobecné objednací údaje

Typ	PZ 16	Verze
Číslo	<a href="#">9012600000</a>	Nástroj k nalisování koncovek, Nástroj k nalisování koncovek vedení,
objednávky		6mm <sup>2</sup> , 16mm <sup>2</sup> , Krimpování - odsazení
GTIN (EAN)	4008190035440	
Množství	1 ST	

### Krabice



- Tělo kufříku vyrobeno z nerozbitného polypropylenu
- Přenosné a uspořádané úložiště s minimální potřebou místa
- Se dvěma robustními posuvnými zámky
- Kufříky a skříňky na výrobky lze umístit postavené a lze je bezpečně stohovat, aniž by sklouzly
- Lze rozdělit vkládacími přepážkami

### Všeobecné objednací údaje

Typ	KOFFER PSC4-01	Verze
Číslo	<a href="#">9028860000</a>	Nářadí, Krabice na sortiment
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248304608	
Množství	1 ST	

### Vložky



- Tělo kufříku vyrobeno z nerozbitného polypropylenu
- Přenosné a uspořádané úložiště s minimální potřebou místa
- Se dvěma robustními posuvnými zámky
- Kufříky a skříňky na výrobky lze umístit postavené a lze je bezpečně stohovat, aniž by sklouzly
- Lze rozdělit vkládacími přepážkami

### Všeobecné objednací údaje

Typ	EINSATZ A8-1 CL55	Verze
Číslo	<a href="#">9028460000</a>	Sortiment vložek
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248310029	
Množství	100 ST	
Typ	EINSATZ A7-1 CL55	Verze
Číslo	<a href="#">9028450000</a>	Sortiment vložek
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248310012	
Množství	1 ST	