

POWERSTRIPPER 6,0**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- pro automatické odizolování jednotlivých vodičů
- odizolování pružných vodičů podle DIN VDE 0295, část 5
- Částečné odizolování, izolace zůstává na konci vodiče
- Výměna nástrojů není třeba
- Rychlé a snadné nastavení odpovídajícího průřezu
- Elektrický pohon

Všeobecné objednací údaje

Verze	Nářadí, Automatický odstraňovač izolace
Číslo objednávky	9028510000
Typ	POWERSTRIPPER 6,0
GTIN (EAN)	4008 190860752
Množství	1 items

POWERSTRIPPER 6,0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	295 mm	Hloubka (v palcích)	11.6142 inch
Výška	190 mm	Výška (v palcích)	7.4803 inch
Šířka	190 mm	Šířka (v palcích)	7.4803 inch
Čistá hmotnost	7500 g		

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu s výjimkou
Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo)	6c, 7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	d2df479e-2b79-4e98-adc7-b03577df98ae

Automatické odizolování

Rozsah odizolování	0,05–6,0 mm ² (~AWG 30–10)	
Délka vodiče, min.	22 mm + délka odizolování	
Hodnoty připojení	46 VA	
Hlavice	elektrické	
Doba pulzu	přibližně 0,5 s	
Délka stažení	3-20 mm	
Elektrické připojení	100-240 V / 50/60 Hz / 70 VA	
Vnější průměr vodiče	max.	5 mm

Klasifikace

ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ETIM 10.0	EC002778	ECLASS 14.0	17-13-01-01
ECLASS 15.0	17-13-01-01		

POWERSTRIPPER 6,0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Nákresy

www.weidmueller.com




POWERSTRIPPER 6,0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Příslušenství / náhradní díly



- pro automatické odizolování jednotlivých vodičů
- odizolování pružných vodičů podle DIN VDE 0295, část 5
- Částečné odizolování, izolace zůstává na konci vodiče
- Výměna nástrojů není třeba
- Rychlé a snadné nastavení odpovídajícího průřezu
- Elektrický pohon

Všeobecné objednací údaje

Typ	AIMESA V	Verze
Číslo	9050180000	Příslušenství, Sada čepelí
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190343378	
Množství	1 ST	