

**STRIPAX PLUS 2.5 ZERT****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Řezací, odizolovací a krimpovací kleště pro pásy spojenných kabelových dutinek

- Stříhání
- Odizolování
- Nalisování koncovek
- Automatické podávání kabelových dutinek
- Ráčna zaručuje přesné krimpování
- Možnost uvolnění v případě chybné manipulace
- Efektivní: potřeba pouze jeden nástroj, což znamená velkou časovou úsporu
- Zpracovávat lze pouze kabelové dutinka Weidmüller, z nichž každá obsahuje 50 kusů. Použití koncovek drátu na cívkách může vést ke zničení.

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	Nástroj na řezání, odizolování vodičů a nalisování koncovek, Nástroj k nalisování koncovek vedení, 0.5mm <sup>2</sup> , 2.5mm <sup>2</sup> , Lichoběžníkové krimpování
Číslo objednávky	<a href="#">9011980000</a>
Typ	STRIPAX PLUS 2.5 ZERT
GTIN (EAN)	4008 190004613
Množství	1 items

## STRIPAX PLUS 2.5 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Rozměry a hmotnosti

Šířka	210 mm	Šířka (v palcích)	8.2677 inch
Čistá hmotnost	307 g		

## Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnici RoHS	Není ovlivněno
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

## Technické údaje

Popis výrobku	(1) Krimpovací kleště
---------------	-----------------------

## Popis kontaktu

Type of contact	Strips of linked wire-end ferrules	Průřez vodiče, max. AWG	AWG 14
Průřez vodiče, min. AWG	AWG 20	Krimpovací rozsah, max.	2.5 mm <sup>2</sup>
Krimpovací rozsah, min.	0.5 mm <sup>2</sup>		

## Údaje o nástroji – krimpování

Krimpování - typ/profil	Lichoběžníkové krimpování
-------------------------	---------------------------

## Klasifikace

ETIM 8.0	EC002109	ETIM 9.0	EC002109
ETIM 10.0	EC002109	ECLASS 14.0	21-04-37-06
ECLASS 15.0	21-04-37-06		

**STRIPAX PLUS 2.5 ZERT**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Drawings**

**Příklad použití**

---

**Příklad použití**

---

**Příklad použití**

---




## STRIPAX PLUS 2.5 ZERT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

## Příslušenství / náhradní díly



Řezací, odizolovací a krimpovací kleště pro pásy spojených kabelových dutinek

- Stříhání
- Odizolování
- Nalisování koncovek
- Automatické podávání kabelových dutinek
- Ráčna zaručuje přesné krimpování
- Možnost uvolnění v případě chybné manipulace
- Efektivní: potřeba pouze jeden nástroj, což znamená velkou časovou úsporu
- Zpracovávat lze pouze kabelové dutinka Weidmüller, z nichž každá obsahuje 50 kusů. Použití koncovek drátu na cívkách může vést ke zničení.

## Všeobecné objednací údaje

Typ	ERSATZMESSER STRIPAX PL	Verze
Číslo	<a href="#">9050340000</a>	Spare cutting blade
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190350949	
Množství	5 ST	
Typ	ERTE AIME SPX P II	Verze
Číslo	<a href="#">2917160000</a>	Cutting blade
objednávky		
GTIN (EAN)	4099986548121	
Množství	1 ST	

## Pás koncovek



- Pásy spojených kabelových dutinek (50 kusů)
- Barevné kódování společnosti Weidmüller
- DIN barevné kódování

## Všeobecné objednací údaje

Typ	H0,5/14 OR BD	Verze
Číslo	<a href="#">9004270000</a>	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, Oranžová
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190091774	
Množství	500 ST	
Typ	H0,5/14D W BD	Verze
Číslo	<a href="#">9004280000</a>	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, Bílá
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190162627	
Množství	500 ST	

## STRIPAX PLUS 2.5 ZERT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

Typ	H0,5/14T W BD	Verze
Číslo	<a href="#">9021930000</a>	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, Bílá
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190262402	
Množství	500 ST	
Typ	H0,75/14 W BD	Verze
Číslo	<a href="#">9004290000</a>	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, Bílá
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190006778	
Množství	500 ST	
Typ	H0,75/14D GR BD	Verze
Číslo	<a href="#">9004300000</a>	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, Šedá
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190154837	
Množství	500 ST	
Typ	H0,75/14T HBL BD	Verze
Číslo	<a href="#">9004310000</a>	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, Světle modrá
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190179298	
Množství	500 ST	
Typ	H1,0/14 GE BD	Verze
Číslo	<a href="#">9004320000</a>	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, Žlutá
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190167523	
Množství	500 ST	
Typ	H1,0/14D R BD	Verze
Číslo	<a href="#">9004330000</a>	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, Červená
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190047498	
Množství	500 ST	
Typ	H1,0/14T R BD	Verze
Číslo	<a href="#">9021950000</a>	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, Červená
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190262747	
Množství	500 ST	
Typ	H1,5/14 R BD	Verze
Číslo	<a href="#">9004340000</a>	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, Červená
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190080723	
Množství	500 ST	
Typ	H1,5/14D SW BD	Verze
Číslo	<a href="#">9004350000</a>	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, černá
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190005474	
Množství	500 ST	
Typ	H1,5/14T SW BD	Verze
Číslo	<a href="#">9021960000</a>	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, černá
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190262389	
Množství	500 ST	

## STRIPAX PLUS 2.5 ZERT


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

Typ	H2,5/14D BL BD	Verze
Číslo	<a href="#">9004360000</a>	vodič a dutinka, standard, 12 mm, 8 mm, Modrá
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190083397	
Množství	500 ST	
Typ	H2,5/14T GR BD	Verze
Číslo	<a href="#">9004370000</a>	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, Šedá
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190052508	
Množství	500 ST	

## Příslušenství / náhradní díly



Řezací, odizolovací a krimpovací kleště pro pásy spojených kabelových dutinek

- Stříhání
- Odizolování
- Nalisování koncovek
- Automatické podávání kabelových dutinek
- Ráčna zaručuje přesné krimpování
- Možnost uvolnění v případě chybné manipulace
- Efektivní: potřeba pouze jeden nástroj, což znamená velkou časovou úsporu
- Zpracovávat lze pouze kabelové dutinky Weidmüller, z nichž každá obsahuje 50 kusů. Použití koncovek drátu na cívkách může vést ke zničení.

## Všeobecné objednací údaje

Typ	ERSATZMESSER STRIPAX PL	Verze
Číslo	<a href="#">9050340000</a>	Spare cutting blade
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190350949	
Množství	5 ST	
Typ	ERTE AIME SPX P II	Verze
Číslo	<a href="#">2917160000</a>	Cutting blade
objednávky		
GTIN (EAN)	4099986548121	
Množství	1 ST	