

CRIMP-SET PZ 3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Krimpovací sety

Všeobecné objednací údaje

Verze	Sortiment nástrojů na nalisování koncovek, Nástroj k nalisování koncovek: PZ 3, Nástroj k odizolování: STRIPAX, Krimpovací rozsah, min.: 0.5, Barevný kód: Weidmüller
Číslo objednávky	9028650000
Typ	CRIMP-SET PZ 3
GTIN (EAN)	4032248384044
Množství	1 items
Balení	Plastový box

CRIMP-SET PZ 3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	261 mm	Hloubka (v palcích)	10.2756 inch
Výška	57 mm	Výška (v palcích)	2.2441 inch
Šířka	338 mm	Šířka (v palcích)	13.3071 inch
Čistá hmotnost	1723.38 g		

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnici RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1eacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028

Technické údaje

Popis výrobku	Souprava obsahuje nástroj na lisování do průřezu až 6 mm ² , nástroj na odizolování a dutinky na vodiče v barevném kódu Weidmüller
---------------	---

Třídění

Krimpovací rozsah, max.	6 mm ²	Krimpovací rozsah, min.	0.5 mm ²
Balení	Plastový box	Nástroj k odizolování	STRIPAX
Nástroj k nalisování koncovek	PZ 3	Barevný kód	Weidmüller
Číslo AEH	3100 pcs.		

Klasifikace

ETIM 8.0	EC000524	ETIM 9.0	EC000524
ETIM 10.0	EC000524	ECLASS 14.0	27-40-02-18
ECLASS 15.0	27-40-02-18		

CRIMP-SET PZ 3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

baleny volně v plastovém sáčku



- dodáváno volně v plastovém sáčku
- Barevné kódování společnosti Weidmüller
- DIN barevné kódování
- Jiné barevné kódování

Všeobecné objednací údaje

Typ	H0,75/14 W	Verze
Číslo	0462900000	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, Bílá
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190033248	
Množství	500 ST	
Typ	H1,0/14 GE	Verze
Číslo	0463000000	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, Žlutá
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190024697	
Množství	500 ST	
Typ	H1,5/14 R	Verze
Číslo	0463100000	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, Červená
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190065089	
Množství	500 ST	

Jmenovitý průřez vodiče 6,0 mm²



- dodávány volně v plastovém sáčku
- Barevné kódování společnosti Weidmüller
- DIN barevné kódování
- Jiné barevné kódování

Všeobecné objednací údaje

Typ	H6,0/20 SW	Verze
Číslo	0533500000	vodič a dutinka, standard, 14 mm, 12 mm, černá
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190183905	
Množství	100 ST	

CRIMP-SET PZ 3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Crimping tools



Krimpovací nástroje pro koncovky s plastovými objímkami nebo bez

- Ráčna zaručuje přesné krimpování
- Možnost uvolnění v případě chybné manipulace

Všeobecné objednací údaje

Typ	PZ 3	Verze
Číslo objednávky	0567300000	Nástroj k nalisování koncovek, Nástroj k nalisování koncovek vedení, 0.5mm ² , 6mm ² , Čtvercové krimpování
GTIN (EAN)	4008190052423	
Množství	1 ST	

baleny volně v plastovém sáčku



- dodáváno volně v plastovém sáčku
- Barevné kódování společnosti Weidmüller
- DIN barevné kódování

Všeobecné objednací údaje

Typ	H0,5/14 OR	Verze
Číslo objednávky	0690700000	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, Oranžová
GTIN (EAN)	4008190015770	
Množství	500 ST	

CRIMP-SET PZ 3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Nářadí



- Odizolovací nástroje s automatickým nastavením
- Na pružné a pevné vodiče
- Vhodné pro strojírenství, železnice, větrné elektrárny, robotiku, ochranu proti výbuchům a také námořní, pobřežní a lodní sektory
- Délka odizolování je nastavitelná pomocí koncové zarážky
- Automatické otevření upínacích čelistí po odizolování
- Žádné větvení jednotlivých vodičů
- Nastavitelné pro různé tloušťky izolace
- Kabely s dvojitou izolací ve dvou pracovních krocích bez zvláštních úprav
- Žádná vůle v samočinně seřizované řezací jednotce
- Dlouhá životnost
- Optimalizovaný ergonomický design

Všeobecné objednací údaje

Typ	STRIPAX	Verze	
Číslo	9005000000	Nářadí, Nástroj na řezání a odizolování vodičů	
objednávky			
GTIN (EAN)	4008190072506		
Množství	1 ST		

baleny volně v plastovém sáčku



- dodáváno volně v plastovém sáčku
- DIN barevné kódování
- Jiné barevné kódování

Všeobecné objednací údaje

Typ	H2,5/15D BL	Verze	
Číslo	9019160000	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, Modrá	
objednávky			
GTIN (EAN)	4008190028732		
Množství	500 ST		

CRIMP-SET PZ 3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Krabice



- Tělo kufříku vyrobeno z nerozbitného polypropylenu
- Přenosné a uspořádané úložiště s minimální potřebou místa
- Se dvěma robustními posuvnými zámky
- Kufříky a skříňky na výrobky lze umístit postavené a lze je bezpečně stohovat, aniž by sklouzly
- Lze rozdělit vkládacími přepážkami

Všeobecné objednáací údaje

Typ	KOFFER PSC4-01	Verze
Číslo	9028860000	Nářadí, Krabice na sortiment
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248304608	
Množství	1 ST	

Vložky



- Tělo kufříku vyrobeno z nerozbitného polypropylenu
- Přenosné a uspořádané úložiště s minimální potřebou místa
- Se dvěma robustními posuvnými zámky
- Kufříky a skříňky na výrobky lze umístit postavené a lze je bezpečně stohovat, aniž by sklouzly
- Lze rozdělit vkládacími přepážkami

Všeobecné objednáací údaje

Typ	EINSATZ A8-1 CL55	Verze
Číslo	9028460000	Sortiment vložek
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248310029	
Množství	100 ST	
Typ	EINSATZ A7-1 CL55	Verze
Číslo	9028450000	Sortiment vložek
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248310012	
Množství	1 ST	