

CRIMP-SET PZ 6 ROTO L T**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Krimpovací sety

Všeobecné objednací údaje

| | |
|------------------|--|
| Verze | Sortiment nástrojů na nalisování koncovek, Nástroj k nalisování koncovek: PZ 6 Roto L, Nástroj k odizolování: STRIPAX, Krimpovací rozsah, min.: 0.14, Barevný kód: Miscellaneous |
| Číslo objednávky | 902870000 |
| Typ | CRIMP-SET PZ 6 ROTO L T |
| GTIN (EAN) | 4032248392698 |
| Množství | 1 items |
| Balení | Plastový box |

CRIMP-SET PZ 6 ROTO L T

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Rozměry a hmotnosti

| | | | |
|----------------|--------|---------------------|--------------|
| Hloubka | 261 mm | Hloubka (v palcích) | 10.2756 inch |
| Výška | 57 mm | Výška (v palcích) | 2.2441 inch |
| Šířka | 338 mm | Šířka (v palcích) | 13.3071 inch |
| Čistá hmotnost | 1744 g | | |

Shoda produktu s prostředím

| | |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Stav souladu se směrnici RoHS | V souladu bez výjimky |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 1eacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028 |

Třídění

| | | | |
|-------------------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|
| Krimpovací rozsah, max. | 6 mm ² | Krimpovací rozsah, min. | 0.14 mm ² |
| Balení | Plastový box | Nástroj k odizolování | STRIPAX |
| Nástroj k nalisování koncovek | PZ 6 Roto L | Barevný kód | Miscellaneous |
| Číslo AEH | 3100 pcs. | | |

Klasifikace

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000524 | ETIM 9.0 | EC000524 |
| ETIM 10.0 | EC000524 | ECLASS 14.0 | 27-40-02-18 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-02-18 | | |

CRIMP-SET PZ 6 ROTO L T

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Nářadí



- Odizolovací nástroje s automatickým nastavením
- Na pružné a pevné vodiče
- Vhodné pro strojírenství, železnice, větrné elektrárny, robotiku, ochranu proti výbuchům a také námořní, pobřežní a lodní sektory
- Délka odizolování je nastavitelná pomocí koncové zarážky
- Automatické otevření upínacích čelistí po odizolování
- Žádné větvení jednotlivých vodičů
- Nastavitelné pro různé tloušťky izolace
- Kabely s dvojitou izolací ve dvou pracovních krocích bez zvláštních úprav
- Žádná vůle v samočinně seřizované řezací jednotce
- Dlouhá životnost
- Optimalizovaný ergonomický design

Všeobecné objednací údaje

| | | | |
|------------|----------------------------|--|--|
| Typ | STRIPAX | Verze | |
| Číslo | 9005000000 | Nářadí, Nástroj na řezání a odizolování vodičů | |
| objednávky | | | |
| GTIN (EAN) | 4008190072506 | | |
| Množství | 1 ST | | |

Crimping tools



Krimpovací nástroje pro koncovky s plastovými objímkami nebo bez

- Ráčna zaručuje přesné krimpování
- Možnost uvolnění v případě chybné manipulace

Všeobecné objednací údaje

| | | | |
|------------|----------------------------|--|--|
| Typ | PZ 6 ROTO L | Verze | |
| Číslo | 1444050000 | Nástroj k nalisování koncovek, Nástroj k nalisování koncovek vedení, | |
| objednávky | | 0.14mm ² , 6mm ² , Lichoběžníkové krimpování | |
| GTIN (EAN) | 4050118248593 | | |
| Množství | 1 ST | | |

CRIMP-SET PZ 6 ROTO L T

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessories

baleny volně v plastovém sáčku



- dodáváno volně v plastovém sáčku
- Barevné kódování společnosti Weidmüller
- DIN barevné kódování

Všeobecné objednáací údaje

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | H0,5/14D W | Verze |
| Číslo | 9019010000 | vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, Bílá |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4008190120931 | |
| Množství | 500 ST | |
| Typ | H1,0/14D R | Verze |
| Číslo | 9019080000 | vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, Červená |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4008190090623 | |
| Množství | 500 ST | |
| Typ | H1,5/14D SW | Verze |
| Číslo | 9019120000 | vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, černá |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4008190153793 | |
| Množství | 500 ST | |
| Typ | H0,75/14T HBL | Verze |
| Číslo | 9021040000 | vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, Světle modrá |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4008190083168 | |
| Množství | 500 ST | |
| Typ | H2,5/15T GR | Verze |
| Číslo | 9021070000 | vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, Šedá |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4008190128944 | |
| Množství | 500 ST | |
| Typ | H4,0/18T OR | Verze |
| Číslo | 9021100000 | vodič a dutinka, standard, 12 mm, 10 mm, Oranžová |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4008190061708 | |
| Množství | 500 ST | |

CRIMP-SET PZ 6 ROTO L T

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Jmenovitý průřez vodiče 6,0 mm²

6 mm²

- dodávány volně v plastovém sáčku
- Barevné kódování společnosti Weidmüller
- DIN barevné kódování
- Jiné barevné kódování

Všeobecné objednávací údaje

| | | | |
|------------|----------------------------|-------|---|
| Typ | H6,0/20T GN | Verze | |
| Číslo | 9021130000 | | vodič a dutinka, standard, 14 mm, 12 mm, Zelená |
| objednávky | | | |
| GTIN (EAN) | 4008190111731 | | |
| Množství | 100 ST | | |

Krabice



- Tělo kufříku vyrobeno z nerozbitného polypropylenu
- Přenosné a uspořádané úložiště s minimální potřebou místa
- Se dvěma robustními posuvnými zámky
- Kufříky a skříňky na výrobky lze umístit postavené a lze je bezpečně stohovat, aniž by sklouzly
- Lze rozdělit vkládacími přepážkami

Všeobecné objednávací údaje

| | | | |
|------------|----------------------------|-------|------------------------------|
| Typ | KOFFER PSC4-01 | Verze | |
| Číslo | 9028860000 | | Nářadí, Krabice na sortiment |
| objednávky | | | |
| GTIN (EAN) | 4032248304608 | | |
| Množství | 1 ST | | |

Vložky



- Tělo kufříku vyrobeno z nerozbitného polypropylenu
- Přenosné a uspořádané úložiště s minimální potřebou místa
- Se dvěma robustními posuvnými zámky
- Kufříky a skříňky na výrobky lze umístit postavené a lze je bezpečně stohovat, aniž by sklouzly
- Lze rozdělit vkládacími přepážkami

CRIMP-SET PZ 6 ROTO L T

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessories**Všeobecné objednáací údaje**

| | | |
|------------|----------------------------|------------------|
| Typ | EINSATZ A8-1 CL55 | Verze |
| Číslo | 9028460000 | Sortiment vložek |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4032248310029 | |
| Množství | 100 ST | |
| Typ | EINSATZ A7-1 CL55 | Verze |
| Číslo | 9028450000 | Sortiment vložek |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4032248310012 | |
| Množství | 1 ST | |