



Krimpovací sety

Všeobecné objednací údaje

Verze	Sortiment nástrojů na nalisování koncovek, Nástroj k nalisování koncovek: PZ 6/5, Nástroj k odizolování: STRIPAX, Krimpovací rozsah, min.: 0.25, Barevný kód: Weidmüller
Číslo objednávky	9028740000
Typ	CRIMP-SET PZ 6/5
GTIN (EAN)	4032248368846
Množství	1 items
Balení	Plastový box

CRIMP-SET PZ 6/5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	261 mm	Hloubka (v palcích)	10.2756 inch
Výška	57 mm	Výška (v palcích)	2.2441 inch
Šířka	338 mm	Šířka (v palcích)	13.3071 inch
Čistá hmotnost	1696.12 g		

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnici RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1eacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028

Technické údaje

Popis výrobku	Souprava obsahuje nástroj na lisování do průřezu až 6 mm ² , trapézové zoubkování, nástroj na odizolování a dutinky na vodiče v barevném kódu Weidmüller
---------------	---

Třídění

Krimpovací rozsah, max.	6 mm ²	Krimpovací rozsah, min.	0.25 mm ²
Balení	Plastový box	Nástroj k odizolování	STRIPAX
Nástroj k nalisování koncovek	PZ 6/5	Barevný kód	Weidmüller
Číslo AEH	3100 pcs.		

Klasifikace

ETIM 8.0	EC000524	ETIM 9.0	EC000524
ETIM 10.0	EC000524	ECLASS 14.0	27-40-02-18
ECLASS 15.0	27-40-02-18		

CRIMP-SET PZ 6/5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Nářadí



- Odizolovací nástroje s automatickým nastavením
- Na pružné a pevné vodiče
- Vhodné pro strojírenství, železnice, větrné elektrárny, robotiku, ochranu proti výbuchům a také námořní, pobřežní a lodní sektory
- Délka odizolování je nastavitelná pomocí koncové zarážky
- Automatické otevření upínacích čelistí po odizolování
- Žádné větvení jednotlivých vodičů
- Nastavitelné pro různé tloušťky izolace
- Kabely s dvojitou izolací ve dvou pracovních krocích bez zvláštních úprav
- Žádná vůle v samočinně seřizované řezací jednotce
- Dlouhá životnost
- Optimalizovaný ergonomický design

Všeobecné objednací údaje

Typ	STRIPAX	Verze
Číslo	9005000000	Nářadí, Nástroj na řezání a odizolování vodičů
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190072506	
Množství	1 ST	

Crimping tools



Krimpovací nástroje pro koncovky s plastovými objímkami nebo bez

- Ráčna zaručuje přesné krimpování
- Možnost uvolnění v případě chybné manipulace

Všeobecné objednací údaje

Typ	PZ 6/5	Verze
Číslo	9011460000	Nástroj k nalisování koncovek, Nástroj k nalisování koncovek vedení,
objednávky		0.25mm ² , 6mm ² , Lichoběžníkové drážkové krimpování
GTIN (EAN)	4008190165352	
Množství	1 ST	

CRIMP-SET PZ 6/5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

baleny volně v plastovém sáčku



- dodáváno volně v plastovém sáčku
- Barevné kódování společnosti Weidmüller
- DIN barevné kódování

Všeobecné objednáací údaje

Typ	H0,5/14D W	Verze
Číslo	9019010000	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, Bílá
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190120931	
Množství	500 ST	
Typ	H1,0/14D R	Verze
Číslo	9019080000	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, Červená
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190090623	
Množství	500 ST	
Typ	H1,5/14D SW	Verze
Číslo	9019120000	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, černá
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190153793	
Množství	500 ST	
Typ	H0,75/14T HBL	Verze
Číslo	9021040000	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, Světle modrá
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190083168	
Množství	500 ST	
Typ	H2,5/19T GR	Verze
Číslo	9021080000	vodič a dutinka, standard, 14 mm, 12 mm, Šedá
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190149345	
Množství	500 ST	
Typ	H4,0/18T OR	Verze
Číslo	9021100000	vodič a dutinka, standard, 12 mm, 10 mm, Oranžová
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190061708	
Množství	500 ST	

CRIMP-SET PZ 6/5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Jmenovitý průřez vodiče 6,0 mm²



6 mm²

- dodávány volně v plastovém sáčku
- Barevné kódování společnosti Weidmüller
- DIN barevné kódování
- Jiné barevné kódování

Všeobecné objednací údaje

Typ	H6,0/20T GN	Verze	
Číslo objednávky	9021130000	vodič a dutinka, standard, 14 mm, 12 mm, Zelená	
GTIN (EAN)	4008190111731		
Množství	100 ST		