

CRIMP-SET STRIPAX PLUS D**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Krimpovací sety

Všeobecné objednací údaje

Verze	Sortiment nástrojů na nalisování koncovek, Nástroj k nalisování koncovek: STRIPAX-Plus, Nástroj k odizolování: STRIPAX-Plus, Krimpovací rozsah, min.: 0.5, Barevný kód: DIN
Číslo objednávky	9028780000
Typ	CRIMP-SET STRIPAX PLUS D
GTIN (EAN)	4032248392766
Množství	1 items
Balení	Plastový box

CRIMP-SET STRIPAX PLUS D

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	261 mm	Hloubka (v palcích)	10.2756 inch
Výška	57 mm	Výška (v palcích)	2.2441 inch
Šířka	338 mm	Šířka (v palcích)	13.3071 inch
Čistá hmotnost	1100 g		

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnici RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1eacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028

Technické údaje

Popis výrobku	Souprava obsahuje krimpovací/odizolovací nástroj o průřezu až 2,5 mm ² a pásy s dutinkami Weidmüller s barevným kódováním DIN
---------------	--

Třídění

Krimpovací rozsah, max.	2.5 mm ²	Krimpovací rozsah, min.	0.5 mm ²
Balení	Plastový box	Nástroj k odizolování	STRIPAX-Plus
Nástroj k nalisování koncovek	STRIPAX-Plus	Barevný kód	DIN
Číslo AEH	2500 pcs.		

Klasifikace

ETIM 8.0	EC000524	ETIM 9.0	EC000524
ETIM 10.0	EC000524	ECLASS 14.0	27-40-02-18
ECLASS 15.0	27-40-02-18		

CRIMP-SET STRIPAX PLUS D

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Pás koncovek



- Pásky spojených kabelových dutinek (50 kusů)
- Barevné kódování společnosti Weidmüller
- DIN barevné kódování

Všeobecné objednací údaje

Typ	H0,5/14D W BD	Verze
Číslo	9004280000	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, Bílá
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190162627	
Množství	500 ST	
Typ	H0,75/14D GR BD	Verze
Číslo	9004300000	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, Šedá
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190154837	
Množství	500 ST	
Typ	H1,0/14D R BD	Verze
Číslo	9004330000	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, Červená
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190047498	
Množství	500 ST	
Typ	H1,5/14D SW BD	Verze
Číslo	9004350000	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, černá
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190005474	
Množství	500 ST	
Typ	H2,5/14D BL BD	Verze
Číslo	9004360000	vodič a dutinka, standard, 12 mm, 8 mm, Modrá
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190083397	
Množství	500 ST	

Stripax plus



Řezací, odizolovací a krimpovací kleště pro pásky spojených kabelových dutinek

- Stříhání
- Odizolování
- Nalisování koncovek
- Automatické podávání kabelových dutinek
- Ráčna zaručuje přesné krimpování
- Možnost uvolnění v případě chybné manipulace
- Efektivní: potřeba pouze jeden nástroj, což znamená velkou časovou úsporu
- Zpracovávat lze pouze kabelové dutinky Weidmüller, z nichž každá obsahuje 50 kusů. Použití koncovek drátu na cívkách může vést ke zničení.

CRIMP-SET STRIPAX PLUS D

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Všeobecné objednávací údaje

Typ	STRIPAX PLUS 2.5	Verze
Číslo	9020000000	Nástroj na řezání, odizolování vodičů a nalisování koncovek, Nástroj
objednávky		k nalisování koncovek vedení, 0.5mm², 2.5mm², Lichoběžníkové
GTIN (EAN)	4008190067267	krimpování
Množství	1 ST	

Krabice



- Tělo kufříku vyrobeno z nerozbitného polypropylenu
- Přenosné a uspořádané úložiště s minimální potřebou místa
- Se dvěma robustními posuvnými zámky
- Kufříky a skříňky na výrobky lze umístit postavené a lze je bezpečně stohovat, aniž by sklouzly
- Lze rozdělit vkladacími přepážkami

Všeobecné objednávací údaje

Typ	KOFFER PSC4-01	Verze
Číslo	9028860000	Nářadí, Krabice na sortiment
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248304608	
Množství	1 ST	