

CRIMP-SET PZ 50



Krimpovací sety

Všeobecné objednací údaje

Verze	Sortiment nástrojů na nalisování koncovek, Nástroj k nalisování koncovek: PZ 50, Nástroj k odizolování: AM 25, Krimpovací rozsah, min.: 25, Barevný kód: Weidmüller
Číslo objednávky	9028850000
Typ	CRIMP-SET PZ 50
GTIN (EAN)	403224838405 1
Množství	1 items
Balení	Plastový box

CRIMP-SET PZ 50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	261 mm	Hloubka (v palcích)	10.2756 inch
Výška	57 mm	Výška (v palcích)	2.2441 inch
Šířka	338 mm	Šířka (v palcích)	13.3071 inch
Čistá hmotnost	1759.55 g		

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnici RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1eacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028

Technické údaje

Popis výrobku	Souprava obsahuje nástroj na lisování do průřezu až 50 mm ² , nástroj na odizolování a dutinky na vodiče v jiném barevném kódu
---------------	---

Třídění

Krimpovací rozsah, max.	50 mm ²	Krimpovací rozsah, min.	25 mm ²
Balení	Plastový box	Nástroj k odizolování	AM 25
Nástroj k nalisování koncovek	PZ 50	Barevný kód	Weidmüller
Číslo AEH	200 pcs.		

Klasifikace

ETIM 8.0	EC000524	ETIM 9.0	EC000524
ETIM 10.0	EC000524	ECLASS 14.0	27-40-02-18
ECLASS 15.0	27-40-02-18		

CRIMP-SET PZ 50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Nářadí



Odstraňovač pláště PVC kabelů

Všeobecné objednací údaje

Typ	AM 25	Verze	
Číslo	9001540000	Verze	Nářadí, Nástroje na odstranění opláštění
objednávky			
GTIN (EAN)	4008190138271		
Množství	1 ST		

Crimping tools



Krimpovací nástroje pro koncovky s plastovými objímkami nebo bez

- Ráčna zaručuje přesné krimpování
- Možnost uvolnění v případě chybné manipulace

Všeobecné objednací údaje

Typ	PZ 50	Verze	
Číslo	9006450000	Verze	Nástroj k nalisování koncovek, Nástroj k nalisování koncovek vedení,
objednávky			25mm ² , 50mm ² , Krimpování - odsazení
GTIN (EAN)	4008190095796		
Množství	1 ST		

Jmenovitý průřez vodiče 35 mm²



35 mm²

- dodávány volně v plastovém sáčku
- Barevné kódování společnosti Weidmüller
- DIN barevné kódování

CRIMP-SET PZ 50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Všeobecné objednací údaje

Typ	H35,0/30D 16 R	Verze	
Číslo	9019310000		vodič a dutinka, standard, 19 mm, 16 mm, Červená
objednávky			
GTIN (EAN)	4008190102234		
Množství	50 ST		

Jmenovitý průřez vodiče 50 mm²



- dodávány volně v plastovém sáčku
- Barevné kódování společnosti Weidmüller
- DIN barevné kódování

Všeobecné objednací údaje

Typ	H50,0/36D BL	Verze	
Číslo	9019340000		vodič a dutinka, standard, 26 mm, 20 mm, Modrá
objednávky			
GTIN (EAN)	4008190067632		
Množství	50 ST		

Jmenovitý průřez vodiče 25 mm²



- dodávány volně v plastovém sáčku
- Barevné kódování společnosti Weidmüller
- DIN barevné kódování
- Jiné barevné kódování

Všeobecné objednací údaje

Typ	H25,0/30T SW	Verze	
Číslo	9021190000		vodič a dutinka, standard, 18 mm, 16 mm, černá
objednávky			
GTIN (EAN)	4008190115166		
Množství	50 ST		
Typ	H25,0/36T SW	Verze	
Číslo	9021200000		vodič a dutinka, standard, 24 mm, 22 mm, černá
objednávky			
GTIN (EAN)	4008190055400		
Množství	50 ST		