

CTX CM 1.6/2.5 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Krimpovací kleště pro točené kontakty

- Ráčna zaručuje přesné krimpování
- Možnost uvolnění v případě chybné manipulace
- Se zářezkou pro přesné polohování kontaktů.

Všeobecné objednací údaje

| | |
|------------------|---|
| Verze | Nástroj k nalisování koncovek, Nástroj k nalisování kontaktů, 0.14mm ² , 4mm ² , W krimpování |
| Číslo objednávky | 9013690000 |
| Typ | CTX CM 1.6/2.5 ZERT |
| GTIN (EAN) | 4032248326419 |
| Množství | 1 items |

CTX CM 1.6/2.5 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

| | | | |
|----------------|--------|-------------------|-------------|
| Šířka | 250 mm | Šířka (v palcích) | 9.8425 inch |
| Čistá hmotnost | 750 g | | |

Shoda produktu s prostředím

| | |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Stav souladu se směrnicí RoHS | Není ovlivněno |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012 |

Technické údaje

| | | | |
|---------------|---|-------|--------------------------------------|
| Popis výrobku | Nástroj k nalisování kontaktů HD, HE a ConCept M10/M5, 0,14-4 mm ² | Verze | Mechanické, bez vyměnitelných vložek |
|---------------|---|-------|--------------------------------------|

Popis kontaktu

| | | | |
|-------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|
| Type of contact | Turned contacts | Průřez vodiče, max. AWG | AWG 12 |
| Průřez vodiče, min. AWG | AWG 26 | Krimpovací rozsah, max. | 4 mm ² |
| Krimpovací rozsah, min. | 0.14 mm ² | | |


Údaje o nástroji – krimpování

| | | | |
|-----------------------|-------------------|-------------------------|--------------|
| Průřez koncovek, max. | 4 mm ² | Krimpování - typ/profil | W krimpování |
| Profil krimpování 5 | 4 mm ² | | |

Klasifikace

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000168 | ETIM 9.0 | EC000168 |
| ETIM 10.0 | EC000168 | ECLASS 14.0 | 21-04-38-11 |
| ECLASS 15.0 | 21-04-38-11 | | |

Nákresy



CTX CM 1.6/2.5 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Příslušenství / náhradní díly



Krimpovací kleště pro točené kontakty

- Ráčna zaručuje přesné krimpování
- Možnost uvolnění v případě chybné manipulace
- Se zářezkou pro přesné polohování kontaktů.

Všeobecné objednávací údaje

| | | |
|---------------------|----------------------------|-------|
| Typ | ERTE ES CTX CM 1.6/2.5 | Verze |
| Číslo objednávky | 9054880000 | |
| GTIN (EAN) | 4032248145133 | |
| Množství | 1 ST | |
| Typ | ERTE LC CTX CM 1.6/2.5 | Verze |
| Číslo objednávky | 1246770000 | |
| GTIN (EAN) | 4050118034974 | |
| Množství | 1 ST | |