

HTF 28 ZERT**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Krimpovací kleště pro ploché konektory samce a samice s otevřenou nebo rolovanou krimpovací čelistí

- Ráčna zaručuje přesné krimpování
- Možnost uvolnění v případě chybné manipulace
- Se zarážkou pro přesné polohování kontaktů

Všeobecné objednací údaje

Verze	Nástroj k nalisování koncovek, Nástroj k nalisování kontaktů, 0.1mm², 1mm², B krimpování
Číslo objednávky	9017410000
Typ	HTF 28 ZERT
GTIN (EAN)	4008190476212
Množství	1 items

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Šířka	200 mm	Šířka (v palcích)	7.874 inch
Čistá hmotnost	528 g		

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	Není ovlivněno
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

Technické údaje

Popis výrobku	Nástroj k nalisování konektorů s plochým břítem a zdírek na plochý břit, šířka konektoru 2,8 mm	Verze	Mechanické, bez vyměnitelných vložek
---------------	---	-------	--------------------------------------

Popis kontaktu

Type of contact	F-plug / -sleeve	Průřez vodiče, max. AWG	AWG 18
Průřez vodiče, min. AWG	AWG 28	Šířka konektoru	2.8 mm
Krimpovací rozsah, max.	1 mm ²	Krimpovací rozsah, min.	0.1 mm ²

Údaje o nástroji – krimpování

Průřez koncovek, max.	1 mm ²	Krimpování - typ/profil	B krimpování
-----------------------	-------------------	-------------------------	--------------

Klasifikace

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		

Příslušenství**Příslušenství / náhradní díly**

Krimpovací kleště pro ploché konektory samce a samice s otevřenou nebo rolovanou krimpovací čelistí

- Ráčna zaručuje přesné krimpování
- Možnost uvolnění v případě chybné manipulace
- Se záložkou pro přesné polohování kontaktů

Všeobecné objednací údaje

Typ	ERTE AN HTF 28	Verze
Číslo objednávky	1246430000	Nástroj k nalisování koncovek, Náhradní díl
GTIN (EAN)	4050118034486	
Množství	1 ST	