

## H-BOX 4,0-16,0QMM DIN

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com



Krabice plná kabelových dutinek s plastovou objímkou:

- v barevném kódování společnosti Weidmüller
- DIN barevné kódování

### Všeobecné objednací údaje

Verze	Sortiment vodičů a koncovek, Box, Barevný kód: DIN
Číslo objednávky	<a href="#">9025400000</a>
Typ	H-BOX 4,0-16,0QMM DIN
GTIN (EAN)	4008 19034 1596
Množství	1 items
Balení	Box

**H-BOX 4,0-16,0QMM DIN**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

**Technical data****Osvědčení**

ROHS	Shoda
------	-------

**Rozměry a hmotnosti**

Výška	40 mm	Výška (v palcích)	1.5748 inch
Průměr	92 mm	Čistá hmotnost	68.64 g

**Shoda produktu s prostředím**

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

**Technické údaje**

Popis výrobku	(2) Kabelová koncovka
---------------	-----------------------

**Kabelové koncovky**

Barevný kód	DIN
-------------	-----

**Klasifikace**

ETIM 8.0	EC000524	ETIM 9.0	EC000524
ETIM 10.0	EC000524	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

**H-BOX 4,0-16,00MM DIN**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany


www.weidmueller.com

**Accessories****baleny volně v plastovém sáčku**

- dodáváno volně v plastovém sáčku
- DIN barevné kódování
- Jiné barevné kódování

**Všeobecné objednávací údaje**

Typ	H4,0/18D GR	Verze
Číslo	<a href="#">9019190000</a>	vodič a dutinka, standard, 12 mm, 10 mm, Šedá
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190141349	
Množství	500 ST	

**Jmenovitý průřez vodiče 6,0 mm<sup>2</sup>**

- dodávány volně v plastovém sáčku
- Barevné kódování společnosti Weidmüller
- DIN barevné kódování
- Jiné barevné kódování

**Všeobecné objednávací údaje**

Typ	H6,0/20D GE	Verze
Číslo	<a href="#">9019220000</a>	vodič a dutinka, standard, 14 mm, 12 mm, Žlutá
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190151607	
Množství	100 ST	

**Jmenovitý průřez vodiče 10 mm<sup>2</sup>**

- dodáváno volně v plastovém sáčku
- Barevné kódování společnosti Weidmüller
- DIN barevné kódování
- Jiné barevné kódování

## H-BOX 4,0-16,0QMM DIN

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

### Všeobecné objednávací údaje

Typ	H10,0/22D R	Verze	
Číslo	<a href="#">9019240000</a>		vodič a dutinka, standard, 15 mm, 12 mm, Červená
objednávky			
GTIN (EAN)	4008190075385		
Množství	100 ST		

### Jmenovitý průřez vodiče 16 mm<sup>2</sup>



- dodávány volně v plastovém sáčku
- Barevné kódování společnosti Weidmüller
- DIN barevné kódování
- Jiné barevné kódování

### Všeobecné objednávací údaje

Typ	H16,0/22D BL	Verze	
Číslo	<a href="#">9019260000</a>		vodič a dutinka, standard, 15 mm, 12 mm, Modrá
objednávky			
GTIN (EAN)	4008190125806		
Množství	100 ST		