

POWERSTRIPPER AO 16-20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Objednávky pouze na
požádání



- pro automatické odizolování jednotlivých vodičů
- odizolování pružných vodičů podle DIN VDE 0295, část 5
- Částečné odizolování, izolace zůstává na konci vodiče
- Výměna nástrojů není třeba
- Rychlé a snadné nastavení odpovídajícího průřezu
- Elektrický pohon

Všeobecné objednací údaje

Verze	Nářadí, Automatický odstraňovač izolace
Číslo objednávky	9027290000
Typ	POWERSTRIPPER AO 16-20
GTIN (EAN)	4032248285426
Množství	1 items
Stav objednávky	Tento produkt v budoucnu už nebude k dispozici.
K dispozici do	2025-01-06T00:00:00+01:00
Alternativní výrobek	POWERSTRIPPER 16.0

POWERSTRIPPER AO 16-20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	295 mm	Hloubka (v palcích)	11.6142 inch
Výška	230 mm	Výška (v palcích)	9.0551 inch
Šířka	190 mm	Šířka (v palcích)	7.4803 inch
Čistá hmotnost	8500 g		

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu s výjimkou
Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo)	6c, 7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	d2df479e-2b79-4e98-adc7-b03577df98ae

Automatické odizolování

Rozsah odizolování	4 - 16 mm ² (~AWG 12-6)	Délka vodiče, min.	22 mm + délka odizolování
Hodnoty připojení	46 VA	Hlavice	elektrické
Doba pulzu	přibližně 1,5 s	Délka stažení	1-20 mm
Elektrické připojení	100-240 V / 50/60 Hz / 100 VA		

Klasifikace

ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ETIM 10.0	EC002778	ECLASS 14.0	17-13-01-01
ECLASS 15.0	17-13-01-01		

POWERSTRIPPER AO 16-20**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Příslušenství****Příslušenství / náhradní díly**

- pro automatické odizolování jednotlivých vodičů
- odizolování pružných vodičů podle DIN VDE 0295, část 5
- Částečné odizolování, izolace zůstává na konci vodiče
- Výměna nástrojů není třeba
- Rychlé a snadné nastavení odpovídajícího průřezu
- Elektrický pohon

Všeobecné objednací údaje

Typ	AIMESA VRM 6,20	Verze
Číslo objednávky	1120910000	Příslušenství, Sada čepelí
GTIN (EAN)	4032248901920	
Množství	1 ST	