

**CRIMP-SET PZ 4 D**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Krimpovací sety****Všeobecné objednací údaje**

Verze	Sortiment nástrojů na nalisování koncovek, Nástroj k nalisování koncovek: PZ 4, Nástroj k odizolování: STRIPAX, Krimpovací rozsah, min.: 0.5, Barevný kód: DIN
Číslo objednávky	<a href="#">9028630000</a>
Typ	CRIMP-SET PZ 4 D
GTIN (EAN)	4032248392636
Množství	1 items
Balení	Plastový box

## CRIMP-SET PZ 4 D

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	261 mm	Hloubka (v palcích)	10.2756 inch
Výška	57 mm	Výška (v palcích)	2.2441 inch
Šířka	338 mm	Šířka (v palcích)	13.3071 inch
Čistá hmotnost	1752 g		

## Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnici RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1eacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028

## Technické údaje

Popis výrobku	Souprava obsahuje nástroj na lisování do průřezu až 4 mm <sup>2</sup> , nástroj na odizolování a dutinky na vodiče v barevném kódu dle normy DIN
---------------	--

## Třídění

Krimpovací rozsah, max.	4 mm <sup>2</sup>	Krimpovací rozsah, min.	0.5 mm <sup>2</sup>
Balení	Plastový box	Nástroj k odizolování	STRIPAX
Nástroj k nalisování koncovek	PZ 4	Barevný kód	DIN
Číslo AEH	3000 pcs.		

## Klasifikace

ETIM 8.0	EC000524	ETIM 9.0	EC000524
ETIM 10.0	EC000524	ECLASS 14.0	27-40-02-18
ECLASS 15.0	27-40-02-18		

## CRIMP-SET PZ 4 D

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

## Nářadí



- Odizolovací nástroje s automatickým nastavením
- Na pružné a pevné vodiče
- Vhodné pro strojírenství, železnice, větrné elektrárny, robotiku, ochranu proti výbuchům a také námořní, pobřežní a lodní sektory
- Délka odizolování je nastavitelná pomocí koncové zarážky
- Automatické otevření upínacích čelistí po odizolování
- Žádné větvení jednotlivých vodičů
- Nastavitelné pro různé tloušťky izolace
- Kabely s dvojitou izolací ve dvou pracovních krocích bez zvláštních úprav
- Žádná vůle v samočinně seřizované řezací jednotce
- Dlouhá životnost
- Optimalizovaný ergonomický design

## Všeobecné objednací údaje

Typ	STRIPAX	Verze	
Číslo	<a href="#">9005000000</a>	Nářadí, Nástroj na řezání a odizolování vodičů	
objednávky			
GTIN (EAN)	4008190072506		
Množství	1 ST		

## Crimping tools



Krimpovací nástroje pro koncovky s plastovými objímkami nebo bez

- Ráčna zaručuje přesné krimpování
- Možnost uvolnění v případě chybné manipulace

## Všeobecné objednací údaje

Typ	PZ 4	Verze	
Číslo	<a href="#">9012500000</a>	Nástroj k nalisování koncovek, Nástroj k nalisování koncovek vedení,	
objednávky		0.5mm <sup>2</sup> , 4mm <sup>2</sup> , Lichoběžníkové krimpování	
GTIN (EAN)	4008190090920		
Množství	1 ST		

## CRIMP-SET PZ 4 D

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

## baleny volně v plastovém sáčku



- dodáváno volně v plastovém sáčku
- Barevné kódování společnosti Weidmüller
- DIN barevné kódování

## Všeobecné objednáací údaje

Typ	H0,5/14D W	Verze
Číslo	<a href="#">9019010000</a>	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, Bílá
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190120931	
Množství	500 ST	
Typ	H0,75/14D GR	Verze
Číslo	<a href="#">9019040000</a>	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, Šedá
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190099077	
Množství	500 ST	
Typ	H1,0/14D R	Verze
Číslo	<a href="#">9019080000</a>	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, Červená
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190090623	
Množství	500 ST	
Typ	H1,5/14D SW	Verze
Číslo	<a href="#">9019120000</a>	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, černá
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190153793	
Množství	500 ST	
Typ	H2,5/15D BL	Verze
Číslo	<a href="#">9019160000</a>	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, Modrá
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190028732	
Množství	500 ST	
Typ	H4,0/18D GR	Verze
Číslo	<a href="#">9019190000</a>	vodič a dutinka, standard, 12 mm, 10 mm, Šedá
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190141349	
Množství	500 ST	

## CRIMP-SET PZ 4 D

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

## Krabice



- Tělo kufříku vyrobeno z nerozbitného polypropylenu
- Přenosné a uspořádané úložiště s minimální potřebou místa
- Se dvěma robustními posuvnými zámky
- Kufříky a skříňky na výrobky lze umístit postavené a lze je bezpečně stohovat, aniž by sklouzly
- Lze rozdělit vkládacími přepážkami

## Všeobecné objednací údaje

Typ	KOFFER PSC4-01	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">9028860000</a>	Nářadí, Krabice na sortiment
GTIN (EAN)	4032248304608	
Množství	1 ST	

## Vložky



- Tělo kufříku vyrobeno z nerozbitného polypropylenu
- Přenosné a uspořádané úložiště s minimální potřebou místa
- Se dvěma robustními posuvnými zámky
- Kufříky a skříňky na výrobky lze umístit postavené a lze je bezpečně stohovat, aniž by sklouzly
- Lze rozdělit vkládacími přepážkami

## Všeobecné objednací údaje

Typ	EINSATZ A8-1 CL55	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">9028460000</a>	Sortiment vložek
GTIN (EAN)	4032248310029	
Množství	100 ST	
Typ	EINSATZ A7-1 CL55	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">9028450000</a>	Sortiment vložek
GTIN (EAN)	4032248310012	
Množství	1 ST	