


HOOKBLA 0,25-1,5 SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Použití izolovaných konektorů uživatelům zaručuje trvalou a konzistentní kvalitu elektrických připojení. Navíc přinášejí výhody při instalaci.

Všeobecné objednací údaje

| | |
|------------------|---|
| Verze | kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 1.5 mm ² , 0.25 mm ² - 1.5 mm ² , 16.75 mm, černá |
| Číslo objednávky | 9036290000 |
| Typ | HOOKBLA 0,25-1,5 SW |
| GTIN (EAN) | 4032248175925 |
| Množství | 100 items |

HOOKBLA 0,25-1,5 SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Osvědčení

| | |
|------|-------|
| ROHS | Shoda |
|------|-------|

Rozměry a hmotnosti

| | | | |
|----------------|---------|---------------------|-------------|
| Hloubka | 3 mm | Hloubka (v palcích) | 0.1181 inch |
| Šířka | 27.2 mm | Šířka (v palcích) | 1.0709 inch |
| Čistá hmotnost | 1.05 g | | |

Shoda produktu s prostředím

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Stav souladu se směrnicí RoHS | V souladu bez výjimky |
| REACH SVHC | Ne SVHC nad 0,1 wt% |

Technické údaje

| | |
|---------------|----------------------------|
| Popis výrobku | Kabelová Dutinka typu háku |
|---------------|----------------------------|

Konektory

| | | | |
|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| Průřez vodiče, max. | 1.5 mm ² | Průřez vodiče, min. | 0.25 mm ² |
| Průřez vodiče | 1.5 mm ² | Izolace | PVC |
| Materiál - plast | PVC | Identifikační barva | černá |

Klasifikace

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001059 | ETIM 9.0 | EC001059 |
| ETIM 10.0 | EC001059 | ECLASS 14.0 | 27-40-02-92 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-02-92 | | |

HOOKBLA 0,25-1,5 SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Crimping tools



Krimpovací kleště pro izolované konektory kabelová oka, piny svorek, paralelní a sériové konektory, zásuvné konektory

- Ráčna zaručuje přesné krimpování
- Možnost uvolnění v případě chybné manipulace
- Se zářkou pro přesné polohování kontaktů.
- Testováno podle DIN EN 60352 část 2

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | HTI 15 | Verze |
| Číslo | 9014400000 | Nástroj k nalisování koncovek, Nástroj pro izolované konektory kabelů, |
| objednávky | | 0.5mm ² , 2.5mm ² , Dvojitě krimpování |
| GTIN (EAN) | 4008190159412 | |
| Množství | 1 ST | |
| Typ | CTI 6 | Verze |
| Číslo | 9006120000 | Nástroj k nalisování koncovek, Nástroj k nalisování kontaktů, 0.5mm ² , |
| objednávky | | 6mm ² , Oválné krimpování, Dvojitě krimpování |
| GTIN (EAN) | 4008190044527 | |
| Množství | 1 ST | |
| Typ | CTI 6 G | Verze |
| Číslo | 9202850000 | Nástroj k nalisování koncovek, Nástroj pro izolované konektory kabelů, |
| objednávky | | 0.5mm ² , 6mm ² , Oválné krimpování, Souběžné krimpování |
| GTIN (EAN) | 4032248517855 | |
| Množství | 1 ST | |