



Izolovaný konektor rozvětvených kabelů z PVC nebo PC/PA

- Běžné designy
- Nepájené
- S kónickým vstupem

### Všeobecné objednací údaje

Verze	kabelové oko, konec svorky, Izolovaný kabelový konektor, 1.5 mm <sup>2</sup> - 2.5 mm <sup>2</sup> , Modrá
Číslo objednávky	<a href="#">9200390000</a>
Typ	LIS 2,5M6 V
GTIN (EAN)	40322484 1023 1
Množství	100 items

## Technické údaje

## Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	6.1 mm	Hloubka (v palcích)	0.2402 inch
Šířka	28.6 mm	Šířka (v palcích)	1.126 inch
Čistá hmotnost	1.07 g		

## Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

## Technické údaje

Popis výrobku	Izolovaný vidlicový konektor kabelu 2,0 mm <sup>2</sup> / M6
---------------	--

## Konektory

Průřez vodiče, max.	2.5 mm <sup>2</sup>	Průřez vodiče, min.	1.5 mm <sup>2</sup>
Izolace	K dispozici	Rozměry (šroub)	M 6
Rozměry	M 6	Materiál - plast	PVC
Identifikační barva	modrá barva	Hustota připojení (S1)	0.8 mm
Vnitřní průměr (d1)	6.4 mm	Délka plastové objímky (b)	11.3 mm
Průměr plastové objímky (D)	4.5 mm	Vnější průměr (d)	11 mm

## Klasifikace

ETIM 8.0	EC001059	ETIM 9.0	EC001059
ETIM 10.0	EC001059	ECLASS 14.0	27-40-02-92
ECLASS 15.0	27-40-02-92		

**Nákresy**



## Příslušenství

### Crimping tools



Krimpovací kleště pro izolované konektory kabelová oka, piny svorek, paralelní a sériové konektory, zásuvné konektory

- Ráčna zaručuje přesné krimpování
- Možnost uvolnění v případě chybné manipulace
- Se zarážkou pro přesné polohování kontaktů.
- Testováno podle DIN EN 60352 část 2

### Všeobecné objednací údaje

Typ	HTI 15	Verze
Číslo	<a href="#">9014400000</a>	Nástroj k nalisování koncovek, Nástroj pro izolované konektory kabelů,
objednávky		0.5mm <sup>2</sup> , 2.5mm <sup>2</sup> , Dvojitě krimpování
GTIN (EAN)	4008190159412	
Množství	1 ST	
Typ	CTI 6	Verze
Číslo	<a href="#">9006120000</a>	Nástroj k nalisování koncovek, Nástroj k nalisování kontaktů, 0.5mm <sup>2</sup> ,
objednávky		6mm <sup>2</sup> , Oválné krimpování, Dvojitě krimpování
GTIN (EAN)	4008190044527	
Množství	1 ST	
Typ	CTI 6 G	Verze
Číslo	<a href="#">9202850000</a>	Nástroj k nalisování koncovek, Nástroj pro izolované konektory kabelů,
objednávky		0.5mm <sup>2</sup> , 6mm <sup>2</sup> , Oválné krimpování, Souběžné krimpování
GTIN (EAN)	4032248517855	
Množství	1 ST	