


MULTI-STRIPAX 16 SL**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

- Na pružné a pevné vodiče s izolací ze speciálních materiálů
- Vysoce kvalitní odizolování pro průmyslové aplikace (odpovídá požadavkům leteckého průmyslu)
- Speciálně tvarované odizolovací čepele umožňují odizolování speciálních typů konfigurací izolace a vodiče
- Délka odizolování je nastavitelná pomocí koncové zarážky
- Velmi mnohostranné díky vyměnitelným odizolovacím jednotkám
- Výsledky odizolování přesně opakované vždy znovu a znovu
- Bez poškozování vodiče
- Spolehlivý nástroj s dlouhou životností díky robustnímu designu
- Integrovaná funkce řezání

Všeobecné objednací údaje

Verze	Nářadí, Nástroj na řezání a odizolování vodičů
Číslo objednávky	9202220000
Typ	MULTI-STRIPAX 16 SL
GTIN (EAN)	4032248486151
Množství	1 items

MULTI-STRIPAX 16 SL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	40 mm	Hloubka (v palcích)	1.5748 inch
Výška	85 mm	Výška (v palcích)	3.3464 inch
Šířka	250 mm	Šířka (v palcích)	9.8425 inch
Čistá hmotnost	550 g		

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnici RoHS	Není ovlivněno
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

Technické údaje

Popis výrobku	Nástroj na odizolování a stříhání vodičů s průřezem 16 mm ² , izolovaných PVC, ve speciálních konfiguracích
---------------	--

Nástroje k odizolování

Typ kabelu	Pružné a pevné vodiče s PVC izolací	Průřez vodiče (kapacita odřezávání)	6 mm ²
max. kapacita odřezávání, pevné	2.5 mm ²	max. kapacita odřezávání, splétané	6 mm ²
max. kapacita odřezávání, páska	10,2 mm x 4 mm	Odizolovací rozsah AWG, max.	6 AWG
Odizolovací rozsah AWG, min.	8 AWG	Délka odizolování, min.	2 mm
Průřez vodiče, max.	16 mm ²	Průřez vodiče, min.	6 mm ²

Klasifikace

ETIM 8.0	EC002109	ETIM 9.0	EC002109
ETIM 10.0	EC002109	ECLASS 14.0	21-04-37-06
ECLASS 15.0	21-04-37-06		

MULTI-STRIPAX 16 SL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Drawings

www.weidmueller.com

Příklad použití



MULTI-STRIPAX 16 SL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Příslušenství / náhradní díly



- Na pružné a pevné vodiče s izolací ze speciálních materiálů
- Vysoce kvalitní odizolování pro průmyslové aplikace (odpovídá požadavkům leteckého průmyslu)
- Speciálně tvarované odizolovací čepele umožňují odizolování speciálních typů konfigurací izolace a vodiče
- Délka odizolování je nastavitelná pomocí koncové zarážky
- Velmi mnohostranné díky vyměnitelným odizolovacím jednotkám
- Výsledky odizolování přesně opakované vždy znovu a znovu
- Bez poškozování vodiče
- Spolehlivý nástroj s dlouhou životností díky robustnímu designu
- Integrovaná funkce řezání

Všeobecné objednací údaje

Typ	AIE M-SPX 0.25-1.5 S	Verze
Číslo	9204550000	Insert
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248671090	
Množství	1 ST	
Typ	AIE M-SPX 1.5-6.0 S	Verze
Číslo	9204570000	Insert
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248671113	
Množství	1 ST	
Typ	AIE MULTI-SPX 0.75-4 ² SL	Verze
Číslo	9203730000	Insert
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248576449	
Množství	1 ST	
Typ	AIE MULTI-STRIPAX 16 SL	Verze
Číslo	9202270000	Insert
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248486212	
Množství	1 ST	
Typ	AIE MULTI-STRIPAX 6-16	Verze
Číslo	9202260000	Insert
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248486205	
Množství	1 ST	
Typ	AIE MULTI-STRIPAX ASI	Verze
Číslo	9202300000	Insert
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248486250	
Množství	1 ST	
Typ	AIE MULTI-STRIPAX AWG	Verze
Číslo	9202280000	Insert
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248486236	
Množství	1 ST	

MULTI-STRIPAX 16 SL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Typ	AIE MULTI-STRIPAX GKWLW	Verze
Číslo	9205770000	Insert
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248836291	
Množství	1 ST	
Typ	AIE MULTI-STRIPAX POF	Verze
Číslo	1212770000	Insert
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248994434	
Množství	1 ST	
Typ	AIE MULTI-STRIPAX PV	Verze
Číslo	1204280000	Insert
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248987030	
Množství	1 ST	
Typ	ERAN MULTI-STRIPAX	Verze
Číslo	9203100000	Spare stop set
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248538102	
Množství	1 ST	
Typ	ERME MULTI-STRIPAX	Verze
Číslo	9203070000	Spare cutting blade
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248538096	
Množství	1 ST	