



Izolovaný konektor rozvětvených kabelů z PVC nebo PC/PA

- Běžné designy
- Nepájené
- S kónickým vstupem

Všeobecné objednací údaje

Verze	kabelové oko, konec svorky, Izolovaný kabelový konektor, 0.5 mm ² - 1.5 mm ² , Červená
Číslo objednávky	9200330000
Typ	LIS 1,5M6 V
GTIN (EAN)	40322484 10156
Množství	100 items

Technické údaje

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	5.8 mm	Hloubka (v palcích)	0.2283 inch
Šířka	27.9 mm	Šířka (v palcích)	1.0984 inch
Čistá hmotnost	1.02 g		

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Technické údaje

Popis výrobku	Izolovaný vidlicový konektor kabelu 1,5 mm ² / M6
---------------	--------------------------------------------------------------

Konektory

Průřez vodiče, max.	1.5 mm ²	Průřez vodiče, min.	0.5 mm ²
Izolace	K dispozici	Rozměry (šroub)	M 6
Rozměry	M 6	Materiál - plast	PVC
Identifikační barva	červená barva	Hustota připojení (S1)	0.75 mm
Vnitřní průměr (d1)	6.4 mm	Délka plastové objímky (b)	11.3 mm
Průměr plastové objímky (D)	4 mm	Vnější průměr (d)	11 mm

Klasifikace

ETIM 8.0	EC001059	ETIM 9.0	EC001059
ETIM 10.0	EC001059	ECLASS 14.0	27-40-02-92
ECLASS 15.0	27-40-02-92		

Příslušenství

Crimping tools



Krimpovací kleště pro izolované konektory kabelová oka, piny svorek, paralelní a sériové konektory, zásuvné konektory

- Ráčna zaručuje přesné krimpování
- Možnost uvolnění v případě chybné manipulace
- Se zarážkou pro přesné polohování kontaktů.
- Testováno podle DIN EN 60352 část 2

Všeobecné objednací údaje

Typ	HTI 15	Verze
Číslo	9014400000	Nástroj k nalisování koncovek, Nástroj pro izolované konektory kabelů,
objednávky		0.5mm ² , 2.5mm ² , Dvojitě krimpování
GTIN (EAN)	4008190159412	
Množství	1 ST	
Typ	CTI 6	Verze
Číslo	9006120000	Nástroj k nalisování koncovek, Nástroj k nalisování kontaktů, 0.5mm ² ,
objednávky		6mm ² , Oválné krimpování, Dvojitě krimpování
GTIN (EAN)	4008190044527	
Množství	1 ST	
Typ	CTI 6 G	Verze
Číslo	9202850000	Nástroj k nalisování koncovek, Nástroj pro izolované konektory kabelů,
objednávky		0.5mm ² , 6mm ² , Oválné krimpování, Souběžné krimpování
GTIN (EAN)	4032248517855	
Množství	1 ST	