

Izolovaný konektor rozvětvených kabelů z PVC nebo PC/PA

- Běžné designy
- Nepájené
- S kónickým vstupem

Všeobecné objednací údaje

Verze	kabelové oko, konec svorky, Izolovaný kabelový konektor, 1.5 mm ² - 2.5 mm ² , Modrá
Číslo objednávky	9200370000
Typ	LIS 2,5M4 V
GTIN (EAN)	4032248410194
Množství	100 items

Technické údaje

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	6.1 mm	Hloubka (v palcích)	0.2402 inch
Šířka	22 mm	Šířka (v palcích)	0.8661 inch
Čistá hmotnost	0.8 g		

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Technické údaje

Popis výrobku	Izolovaný vidlicový konektor kabelu 2,0 mm ² / M4
---------------	--


Konektory

Průřez vodiče, max.	2.5 mm ²	Průřez vodiče, min.	1.5 mm ²
Izolace	K dispozici	Rozměry (šroub)	M 4
Rozměry	M 4	Materiál - plast	PVC
Identifikační barva	modrá barva	Hustota připojení (S1)	0.8 mm
Délka připojení (l)	17.8 mm	Vnitřní průměr (d1)	4.3 mm
Délka plastové objímky (b)	11.3 mm	Průměr plastové objímky (D)	4.5 mm
Vnější průměr (d)	7.2 mm		

Klasifikace

ETIM 8.0	EC001059	ETIM 9.0	EC001059
ETIM 10.0	EC001059	ECLASS 14.0	27-40-02-92
ECLASS 15.0	27-40-02-92		

Nákresy



Příslušenství

Crimping tools



Krimpovací kleště pro izolované konektory kabelová oka, piny svorek, paralelní a sériové konektory, zásuvné konektory

- Ráčna zaručuje přesné krimpování
- Možnost uvolnění v případě chybné manipulace
- Se zářkou pro přesné polohování kontaktů.
- Testováno podle DIN EN 60352 část 2

Všeobecné objednací údaje

Typ	HTI 15	Verze
Číslo	9014400000	Nástroj k nalisování koncovek, Nástroj pro izolované konektory kabelů,
objednávky		0.5mm ² , 2.5mm ² , Dvojitě krimpování
GTIN (EAN)	4008190159412	
Množství	1 ST	
Typ	CTI 6	Verze
Číslo	9006120000	Nástroj k nalisování koncovek, Nástroj k nalisování kontaktů, 0.5mm ² ,
objednávky		6mm ² , Oválné krimpování, Dvojitě krimpování
GTIN (EAN)	4008190044527	
Množství	1 ST	
Typ	CTI 6 G	Verze
Číslo	9202850000	Nástroj k nalisování koncovek, Nástroj pro izolované konektory kabelů,
objednávky		0.5mm ² , 6mm ² , Oválné krimpování, Souběžné krimpování
GTIN (EAN)	4032248517855	
Množství	1 ST	