

LIF 6M638 R**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Izolované objímky konektorů z PVC s měděnou objímkou

- Běžně dostupné designy
- Nepájené
- S kónickým vstupem

Všeobecné objednací údaje

Verze	kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 4 mm ² - 6 mm ² , Žlutá
Číslo objednávky	9200600000
Typ	LIF 6M638 R
GTIN (EAN)	40322484 10446
Množství	100 items

LIF 6M638 R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	8.2 mm	Hloubka (v palcích)	0.3228 inch
Šířka	23.8 mm	Šířka (v palcích)	0.937 inch
Čistá hmotnost	1.6 g		

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Technické údaje

Popis výrobku	Konektor s kabelovým okem 4-6 mm ²
---------------	---


Konektory

Průřez vodiče, max.	6 mm ²	Průřez vodiče, min.	4 mm ²
Izolace	K dispozici, Částečně izolované	Rozměry (plochý konektor)	6,3 x 0,8 mm
Rozměry	6,3 x 0,8 mm	Materiál - plast	PVC
Šířka připojení (d2)	6.3 mm	Hustota připojení (d3)	0.8 mm
Délka plastové objímky (b)	13 mm	Průměr plastové objímky (D)	6.8 mm

Klasifikace

ETIM 8.0	EC0005 16	ETIM 9.0	EC0005 16
ETIM 10.0	EC0005 16	ECLASS 14.0	27-44-03-92
ECLASS 15.0	27-44-03-92		

Drawings



LIF 6M638 R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Crimping tools



Krimpovací kleště pro izolované konektory kabelová oka, piny svorek, paralelní a sériové konektory, zásuvné konektory

- Ráčna zaručuje přesné krimpování
- Možnost uvolnění v případě chybné manipulace
- Se zářezkou pro přesné polohování kontaktů.
- Testováno podle DIN EN 60352 část 2

Všeobecné objednací údaje

Typ	CTI 6	Verze
Číslo	9006120000	Nástroj k nalisování koncovek, Nástroj k nalisování kontaktů, 0.5mm ² , 6mm ² , Oválné krimpování, Dvojitě krimpování
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190044527	
Množství	1 ST	
Typ	CTI 6 G	Verze
Číslo	9202850000	Nástroj k nalisování koncovek, Nástroj pro izolované konektory kabelů, 0.5mm ² , 6mm ² , Oválné krimpování, Souběžné krimpování
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248517855	
Množství	1 ST	