


## MULTI-STRIPAX 16 SL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



- Na pružné a pevné vodiče s izolací ze speciálních materiálů
- Vysoce kvalitní odizolování pro průmyslové aplikace (odpovídá požadavkům leteckého průmyslu)
- Speciálně tvarované odizolovací čepele umožňují odizolování speciálních typů konfigurací izolace a vodiče
- Délka odizolování je nastavitelná pomocí koncové zarážky
- Velmi mnohostranné díky vyměnitelným odizolovacím jednotkám
- Výsledky odizolování přesně opakované vždy znovu a znovu
- Bez poškozování vodiče
- Spolehlivý nástroj s dlouhou životností díky robustnímu designu
- Integrovaná funkce řezání

### Všeobecné objednací údaje

Verze	Nářadí, Nástroj na řezání a odizolování vodičů
Číslo objednávky	<a href="#">9202220000</a>
Typ	MULTI-STRIPAX 16 SL
GTIN (EAN)	4032248486151
Množství	1 items

## MULTI-STRIPAX 16 SL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

### Rozměry a hmotnosti

Hloubka	40 mm	Hloubka (v palcích)	1.5748 inch
Výška	85 mm	Výška (v palcích)	3.3464 inch
Šířka	250 mm	Šířka (v palcích)	9.8425 inch
Čistá hmotnost	550 g		

### Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnici RoHS	Není ovlivněno
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

### Technické údaje

Popis výrobku	Nástroj na odizolování a stříhání vodičů s průřezem 16 mm <sup>2</sup> , izolovaných PVC, ve speciálních konfiguracích
---------------	--

### Nástroje k odizolování

Typ kabelu	Pružné a pevné vodiče s PVC izolací	Průřez vodiče (kapacita odřezávání)	6 mm <sup>2</sup>
max. kapacita odřezávání, pevné	2.5 mm <sup>2</sup>	max. kapacita odřezávání, splétané	6 mm <sup>2</sup>
max. kapacita odřezávání, páska	10,2 mm x 4 mm	Odizolovací rozsah AWG, max.	6 AWG
Odizolovací rozsah AWG, min.	8 AWG	Délka odizolování, min.	2 mm
Průřez vodiče, max.	16 mm <sup>2</sup>	Průřez vodiče, min.	6 mm <sup>2</sup>

### Klasifikace

ETIM 8.0	EC002109	ETIM 9.0	EC002109
ETIM 10.0	EC002109	ECLASS 14.0	21-04-37-06
ECLASS 15.0	21-04-37-06		

**Nákresy**

**Příklad použití**



## MULTI-STRIPAX 16 SL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

### Příslušenství / náhradní díly



- Na pružné a pevné vodiče s izolací ze speciálních materiálů
- Vysoce kvalitní odizolování pro průmyslové aplikace (odpovídá požadavkům leteckého průmyslu)
- Speciálně tvarované odizolovací čepele umožňují odizolování speciálních typů konfigurací izolace a vodiče
- Délka odizolování je nastavitelná pomocí koncové zarážky
- Velmi mnohostranné díky vyměnitelným odizolovacím jednotkám
- Výsledky odizolování přesně opakované vždy znovu a znovu
- Bez poškozování vodiče
- Spolehlivý nástroj s dlouhou životností díky robustnímu designu
- Integrovaná funkce řezání

### Všeobecné objednací údaje

Typ	AIE M-SPX 0.25-1.5 S	Verze
Číslo	<a href="#">9204550000</a>	Insert
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248671090	
Množství	1 ST	
Typ	AIE M-SPX 1.5-6.0 S	Verze
Číslo	<a href="#">9204570000</a>	Insert
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248671113	
Množství	1 ST	
Typ	AIE MULTI-SPX 0.75-4 <sup>2</sup> SL	Verze
Číslo	<a href="#">9203730000</a>	Insert
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248576449	
Množství	1 ST	
Typ	AIE MULTI-STRIPAX 16 SL	Verze
Číslo	<a href="#">9202270000</a>	Insert
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248486212	
Množství	1 ST	
Typ	AIE MULTI-STRIPAX 6-16	Verze
Číslo	<a href="#">9202260000</a>	Insert
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248486205	
Množství	1 ST	
Typ	AIE MULTI-STRIPAX ASI	Verze
Číslo	<a href="#">9202300000</a>	Insert
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248486250	
Množství	1 ST	
Typ	AIE MULTI-STRIPAX AWG	Verze
Číslo	<a href="#">9202280000</a>	Insert
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248486236	
Množství	1 ST	

## MULTI-STRIPAX 16 SL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Příslušenství

Typ	AIE MULTI-STRIPAX GKWLW	Verze
Číslo	<a href="#">9205770000</a>	Insert
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248836291	
Množství	1 ST	
Typ	AIE MULTI-STRIPAX POF	Verze
Číslo	<a href="#">1212770000</a>	Insert
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248994434	
Množství	1 ST	
Typ	AIE MULTI-STRIPAX PV	Verze
Číslo	<a href="#">1204280000</a>	Insert
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248987030	
Množství	1 ST	
Typ	ERAN MULTI-STRIPAX	Verze
Číslo	<a href="#">9203100000</a>	Spare stop set
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248538102	
Množství	1 ST	
Typ	ERME MULTI-STRIPAX	Verze
Číslo	<a href="#">9203070000</a>	Spare cutting blade
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248538096	
Množství	1 ST	