

QL 4 SAK4



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Im Gegensatz zu den Reihenklemmen mit integriertem Trenner, lassen sich unsere Trennstecker aus der Reihenklemm und der jeweiligen Applikation komplett lösen bzw. herausnehmen und bieten eine flexible Alternativlösung zu unsereren standard Trennern.

Allgemeine Bestelldaten

	1. 00
Ausfuehrung Querverbinder (Klemmen), gesch A, Polzahl: 4, Raster in mm (P): 6. Breite: 24.5 mm	
BestNr. <u>0130800000</u>	
Art QL 4 SAK4	
GTIN (EAN) 4008190173715	
VPE 50 ST	

Katalogstand / Zeichnungen 1



QL 4 SAK4



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Zulassungen			
ROHS	Konform		
Abmessungen und Gewich	te		
Tiefe	0.6 mm	Tiefe (inch)	0.0236 inch
Höhe	6 mm	Höhe (inch)	0.2362 inch
Breite	24.5 mm	Breite (inch)	0.9646 inch
Nettogewicht	0.57 g		
Temperaturen			
Lagertemperatur	-25 °C55 °C	Umgebungstemperatur	-5 °C40 °C
Umweltanforderungen			
RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnah	ame.	
REACH SVHC	Konform ohne Ausnahme Keine SVHC über 0.1 Gew%		
	Reme Syric uper 0, 1	Gew 70	
Allgemeines			
Polzahl	4	Einbauhinweis	Direktmontage
Bemessungsdaten			
Vennstrom	32 A		
Maße			
Raster in mm (P)	6.00 mm		
Systemkennwerte			
Ausführung	Querverbinder		
 Werkstoffdaten			·
Werkstoff	Kupfer	Farbe	grau
weitere technische Daten			
Befestigungsart	geschraubt	Einbauhinweis	Direktmontage
explosionsgeprüfte Ausführung	Nein	Montageart	geschraubt
Klassifikationen			9
Massiiikationen			<u> </u>
ETIM 6.0	EC000489	ETIM 7.0	EC000489
ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 9.0	27-14-11-40
ECLASS 9.1	27-14-11-40	ECLASS 10.0	27-14-11-40
ECLASS 11.0	27-14-11-40	ECLASS 12.0	27-14-11-40
ECLASS 13.0	27-25-03-03	ECLASS 14.0	27-25-03-03
ECLASS 15.0	27-25-03-03	 -	

Erstellungs-Datum 26.11.2025 09:51:16 MEZ

Katalogstand / Zeichnungen



QL 4 SAK4



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Trennstecker

Im Gegensatz zu den Reihenklemmen mit integriertem Trenner, lassen sich unsere Trennstecker aus der Reihenklemm und der jeweiligen Applikation komplett lösen bzw. herausnehmen und bieten eine flexible Alternativlösung zu unsereren standard Trennern.

Allgemeine Bestelldaten

Art	KISC M3X20.5/10 EK4	Ausfuehrung
BestNr.	0303000000	Klemmbügel, Befestigungsschraube, Stahl
GTIN (EAN)	4008190163686	
VPE	100 ST	