

SCHS1**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com**Allgemeine Bestelldaten**

Ausfuehrung	Gerätemarkierer, Zubehör x 17 mm, PVC, Farbe: schwarz, Bezeichnungsträger
Best.-Nr.	0138900000
Art	SCHS1
GTIN (EAN)	4008190009168
VPE	50 ST

SCHS1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Technische Daten

www.weidmueller.com

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	6 mm	Tiefe (inch)	0.2362 inch
Höhe	1000 mm	Höhe (inch)	39.37 inch
Breite	17 mm	Breite (inch)	0.6693 inch
Nettogewicht	93 g		

Temperaturen

Einsatztemperaturbereich	-20...80 °C
--------------------------	-------------

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

Allgemeine Angaben

Materialfarbe nach Widerstandskode	0	
Ausführung	Bezeichnungsträger	
Breite	17 mm	
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0	
Einsatztemperaturbereich, max.	80 °C	
Einsatztemperaturbereich, min.	-20 °C	
Farbe	schwarz	
Halogene	Nein	
Werkstoff	PVC	
Anzahl Markierer pro VPE	Lieferform	MultiCard
Anzahl Markierer pro Verbund	1 MultiCard = Accessories	
Einsatztemperaturbereich	-20...80 °C	

Gerätemarkierer

Halogene	Nein
----------	------

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

SCHS1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen



SCHS1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Zubehör

www.weidmueller.com

ESO Einstickschilder**Allgemeine Bestelldaten**

Art	ESO/SCHS1 500X12,5X0,3	Ausfuehrung
Best.-Nr.	0139000000	Klemmenmarkierer, Einlegemarkierer, 500 x 12.5 mm, weiß
GTIN (EAN)	4008190047252	
VPE	100 ST	

STR transparente Streifen**Allgemeine Bestelldaten**

Art	STR F.SCHS	Ausfuehrung
Best.-Nr.	0139200000	Klemmenmarkierer, Schutzkappe, 500 x 12.5 mm, transparent
GTIN (EAN)	4008190159290	
VPE	1 ST	