

**MULTIMETER C 2608****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



K měření AC a DC proudu se používají digitální proudové kleště, příslušenství a adaptéry. Hlavní výhodou těchto zařízení je možnost měření bez přerušení toku proudu.

**Všeobecné objednací údaje**

|                  |   |
|------------------|---|
| Verze            | Testovací nástroje, Digitální měřicí zařízení k připojení |
| Číslo objednávky | <a href="#">9427370000</a>                                |
| Typ              | MULTIMETER C 2608   |
| GTIN (EAN)       | 4032248407019   |
| Množství         | 1 items   |

## MULTIMETER C 2608

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

## Rozměry a hmotnosti

|                |         |                     |             |
|----------------|---------|---------------------|-------------|
| Hloubka        | 108 mm  | Hloubka (v palcích) | 4.252 inch  |
| Výška          | 53 mm   | Výška (v palcích)   | 2.0866 inch |
| Šířka          | 281 mm  | Šířka (v palcích)   | 11.063 inch |
| Čistá hmotnost | 888.2 g |                     |             |

## Shoda produktu s prostředím

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Stav souladu se směrnicí RoHS | Vyhovující     |
| REACH SVHC                    | Lead 7439-92-1 |

## Technické údaje

|               |                                      |
|---------------|--------------------------------------|
| Popis výrobku | Digitální měřicí zařízení k připnutí |
|---------------|--------------------------------------|

## Měřicí a testovací zařízení

|   |                |                                |                       |
|---|----------------|--------------------------------|-----------------------|
| Změřená hodnota kapacity, max.                    | 6.6 mF         | Změřená hodnota kapacity, min. | 6.6 nF                |
| Výběr rozsahu měření                              | Ručně          | Kategorie rozsahu měření       | CAT III               |
| Šířka otvoru připínacího nástavce k měření proudu | 57 mm          | Rozsah měření AC napětí        | 0.66 - 750 V          |
| Rozsah měření DC napětí                           | 0,66–1000 V    | Změřená hodnota proudu, max.   | 2000 A                |
| Provozní teplota, max.                            | 50 °C          | Provozní teplota, min.         | 0 °C                  |
| Frekvenční rozsah, max.                           | 66 Hz          | Frekvenční rozsah, min.        | 1 MHz                 |
| Měření frekvence                                  | Ano            | Displej                        | digitální             |
| Typ proudu  | AC, DC         | Rozsah měření odporu, max.     | 66 MΩ                 |
| Rozsah měření odporu, min.                        | 660 Ω          | Rozlišení DC napětí            | ± 0,5 %               |
| Rozlišení AC napětí                               | ± 0,5 %        | Typ baterie                    | 9V blokový akumulátor |
| Testováno a schváleno dle                         | EN/IEC 61010-1 |                                |                       |

## Důležitá poznámka


|                      |   |
|----------------------|---|
| Informace o produktu | Funkce min/max se týká pouze DC sortimentu. |
|----------------------|---|

## Klasifikace

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000380    | ETIM 9.0    | EC000380    |
| ETIM 10.0   | EC000380    | ECLASS 14.0 | 27-20-03-12 |
| ECLASS 15.0 | 27-20-03-12 |             |             |

## Nákresy

### Příklad použití



## MULTIMETER C 2608

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Příslušenství

### Příslušenství



Příslušenství k testovacímu a měřicímu vybavení

### Všeobecné objednávací údaje

|            |                            |                             |
|------------|----------------------------|-----------------------------|
| Typ        | ZUB MULTIMETER             | Verze                       |
| Číslo      | <a href="#">9205270000</a> | Multimetr                   |
| objednávky |                            |                             |
| GTIN (EAN) | 4032248723522              |                             |
| Množství   | 1 ST                       |                             |
| Typ        | BLOCKBATTERIE 9V           | Verze                       |
| Číslo      | <a href="#">9004810000</a> | Testovací nástroje, Baterie |
| objednávky |                            |                             |
| GTIN (EAN) | 4008190050665              |                             |
| Množství   | 1 ST                       |                             |