

AP KDKS1


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Dělicí desky a koncové desky jsou nezbytným příslušenstvím pro svorkovnice. Dělicí desky zajišťují optické a elektrické oddělení různých potenciálů a funkčních skupin, čímž zvyšují bezpečnost a zajišťují přehlednou strukturu uvnitř rozvaděče. Koncové desky uzavírají řadu svorkovnic po stranách, chrání před kontaktem s živými částmi a zajišťují čistý a stabilní povrch. Oba komponenty jsou přesně sladěny s příslušnou řadou svorkovnic Weidmüller, což přispívá k bezpečnému, kompatibilnímu a profesionálnímu zapojení.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Koncová destička pro svorkovnice, Běžová, Výška: 73.5 mm, Šířka: 1.5 mm, V-2, Polyamid 66, Přichytka: Ano
Číslo objednávky	9503330000
Typ	AP KDKS1
GTIN (EAN)	4008190124212
Množství	20 items

AP KDKS1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Osvědčení

ROHS Shoda

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	40.75 mm	Hloubka (v palcích)	1.6043 inch
Výška	73.5 mm	Výška (v palcích)	2.8937 inch
Šířka	1.5 mm	Šířka (v palcích)	0.0591 inch
Čistá hmotnost	3.6 g		

Teploty

Skladovací teplota	-25 °C...55 °C	Okolní teplota	-50 °C...55 °C
Trvalá provozní teplota, min.	-50 °C	Trvalá provozní teplota, max.	100 °C

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky		
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%		
Uhlíková stopa výrobku	Kolébka k bráně	0.037 kg CO ₂ eq.	

Specifikace systému

Verze Bočnice

Údaje materiálu

Základní materiál	Polyamid 66	Barevný	Běžová
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-2		

Další technická data

Přichytka	Ano	Návod k instalaci	Přímá montáž
Typ montáže	Zapojeno		

Všeobecně

Návod k instalaci Přímá montáž

Klasifikace

ETIM 8.0	EC000886	ETIM 9.0	EC000886
ETIM 10.0	EC000886	ECLASS 14.0	27-25-03-01
ECLASS 15.0	27-25-03-01		